

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 64 i, 6 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288104236	Wymiar:	154x13x13 mm
Numer części:	05003424001	Waga:	39 g
Numer artykułu:	KK 64 i	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wymienny trzpień Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu
- W celu szybkiej wymiany, bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi

Trzpień wymienny izolowany VDE systemu Wera Kraftform Kompakt VDE - szybka wymiana trzpieni bez użycia narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie w kąpeli wodnej pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Końcówka Black Point zapewnia dokładne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję.

Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_64_i.html

Wera - KK 64 i
05003424001 - 4013288104236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Dlaczego często zdarza się, że nie mamy przy sobie właściwego narzędzia? Powód: zbyt duża ich liczba i ciężkie torby powodują, że noszenie ze sobą wielu narzędzi jest uciążliwe. Było dla nas jasne, że musimy opracować narzędzie przeznaczone do możliwie wielu zastosowań, które można bez problemu przenosić. Nasze rozwiązanie to seria Kraftform Kompakt. Jedna rękojeść, która umożliwia zamontowanie trzpieni z różnymi profilami. Kompaktowy zestaw narzędzi w wykonaniu VDE w lekkim i wytrzymałym etui tekstylnym.




Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są indywidualnie testowane 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

System rękojeści i wymiennych trzpieni – Kraftform Kompakt VDE



Pasuje do rękojeści Kraftform 7400 VDE, 827 T i i Kraftform 817 VDE.

System rękojeści i wymiennych trzpieni – Kraftform Kompakt VDE



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 inch
05003424001	6.0	154	6 1/16
05003423001	5.0	154	6 1/16
05003422001	4.0	154	6 1/16
05003421001	3.0	154	6 1/16
05003420001	2.5	154	6 1/16

Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_64_i.html

Wera - KK 64 i

05003424001 - 4013288104236

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de