



EAN: 4013288214218

Numer części: 05008900001

Numer artykułu: 300/7 Mix 1

Wymiar: 286x202x55 mm

Waga: 670 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Krótka, kompaktowa konstrukcja wkrętaka Stubby do pracy w wąskich przestrzeniach
- Wkrętak z długim trzpieniem i końcówką Lasertip
- Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść Kraftform do precyzyjnej pracy
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Zestaw najczęściej stosowanych wkrętek warsztatowych z normalnym długim trzpieniem i wyjątkowo małym wkrętkiem Stubby z krótkim trzpieniem do stosowania w trudno dostępnych miejscach. 2-komponentowa rękojeść Kraftform z praktyczną kombinacją strefy twardej i miękkiej umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę. Trzpienie posiadają wszystkie zalety technologii bitów Wera. Powierzchnia trzpieni poddana specjalnej obróbce zapewnia wysoką ochronę antykorozyjną i optymalne dopasowanie do gniazda śruby. 6-kątny kołnierz zapobiega uciążliwemu staczaniu narzędzia z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_300_7_mix_1.html

Wera - 300/7 Mix 1
05008900001 - 4013288214218

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kompaktowa konstrukcja




Dzięki kompaktowej konstrukcji rękojeści i krótkiemu trzpieniowi wkręta Kraftform Stubby nadają się szczególnie do pracy w wąskich przestrzeniach.

Ergonomia



2-komponentowa rękojeść Kraftform umożliwia przenoszenie dużej siły dzięki antypoślizgowym, miękkim strefom i dużej prędkości roboczej uzyskiwanej dzięki strefom twardym, które umożliwiają szybkie chwytanie.

Długa żywotność




Powierzchnia poddana specjalnej obróbce zapewniającej wysoką ochronę antykorozyjną i optymalne dopasowanie do gniazda śruby.

Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów



Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkręt wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętaków Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgryza się" w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

System wyszukiwania Take it easy



Wkręta z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Zabezpieczenie przed stacaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Z praktycznym wieszakiem z tworzywa sztucznego



Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_300_7_mix_1.html

Wera - 300/7 Mix 1
05008900001 - 4013288214218

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw wkrętaków 300/7 Mix 1, 7 część

Kraftform – seria 300



Zawartość zestawu:

Wkrętak krzyżowy krótki Stubby "gaźnikowiec" 350 PH, PH 1 x 25 mm



05008850001

1x PH 1 x 25 mm

05008851001

1x PH 2 x 25 mm

350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm

334 Wkrętak płaski, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Wkrętak płaski, 0.5 x 3 x 80 mm



05110001001¹⁾

1x 0.5 x 3 x 80 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

Wieszak do wkrętaków Kraftform, 190 x 50 mm

05134001001

1x 190 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_300_7_mix_1.html

Wera - 300/7 Mix 1

05008900001 - 4013288214218

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de