



Słuchawki bezprzewodowe nauszne z mikrofonem | BT | Super Bass | Czarne

Kod produktu: 50825

Bezprzewodowe słuchawki Qoltec są doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących połączenie funkcjonalności, wygody oraz najwyższej jakości dźwięku z mocnym basem. Pełną kontrolę da Ci umieszczony na słuchawce panel sterowania.

BT Chip ver 4.2EDR(JL)
Czułość: 105 +/- 3dB

Słuchawki

Bezprzewodowe słuchawki Qoltec są doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących połączenie funkcjonalności, wygody oraz najwyższą jakość dźwięku z mocnym basem, bez zakłóceń i szumów. Technologia Bluetooth 4.2 umożliwia bezprzewodowe korzystanie z słuchawek a zasięg do 10 metrów zapewnia swobodę ruchów. Lekka konstrukcja zapewnia wygodne słuchanie muzyki przez długi czas. Pełną kontrolę da Ci umieszczony na słuchawce panel sterowania, dzięki któremu włączysz następny/ poprzedni utwór, zwiększysz/ zmniejszysz głośność, odbierzesz połączenie przychodzące. Nad wszystkim czuwa dioda kontrolna. Opakowanie oprócz słuchawek zawiera kabel USB/Micro USB, kabel AUX oraz instrukcję obsługi.

Cechy

- BT Chip ver 4.2EDR(JL)
- Panel sterowania umieszczony na słuchawce
- Czyste brzmienie i wzmocniony bass
- Wbudowany mikrofon
- Możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych
- Wbudowany akumulator
- Czas działania 30h
- Czas ładowania 4h
- Dioda kontrolna
- Super lekkie

Dane techniczne

Zastosowanie	Muzyka, Telefonia komórkowa, PC
Konstrukcja	Nauszne
Średnica głośnika	40 mm
Złącza	3.5 mm mini jack/ 3.5 mm mini jack Micro USC/ USB
Impedancja	32
Pasma przenoszenia	20 Hz - 22 kHz
Czułość	105dB +/- 3dB
Czas działania	30 h
Czas ładowania	4 h
Pojemność baterii	400 mAh

Mikrofon	Tak
Komunikacja bezprzewodowa	Tak
Zasięg	10 m
Zawartość opakowania	Para słuchawek Kabel USB / Micro USB Kabel AUX z opłotem Instrukcja obsługi
Informacje dodatkowe	BT Chip ver 4.2EDR Możliwość korzystania bezprzewodowego Możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych Wbudowany akumulator Obracane nauszники Super Bass Super lekkie
Kolor	Czarny
Gwarancja	24 miesiące
Waga brutto	0,248 kg
Kod EAN	5901878508252