

Förtryckta kabelmärkningar

Helagrip, chevronklippt


Helagrip används för att märka kabel och ledning. Perfekt till skåpbyggnation, kollektivtrafik, energiverk, telekommunikation och elektrisk installation.

Märkning finns som standard i internationell färgkod och gult material med svart tryck. Vitt material med svart tryck är tillgänglig mot förfrågan.

Tecken: 0-9, A-Z och vanliga elektriska symboler.

Egenskaper och fördelar


- Flera storlekar passar ett stort urval av kablar
- Märkningen monteras innan kabeln ansluts
- Chevronskuren för att orientera märkningen och förhindra rotation
- Traditionell märkning som finns i gult, vitt och färgkod
- Flexibelt material



Ett bra sätt att märka i trånga utrymmen.

MATERIAL	Flexibel polyvinylklorid, kadmiumpfri (PVC)
Temp. område	-65 °C till +105 °C (+135 °C korta stunder)
Brännbarhetsklass	UL94 V0 (3 mm)

RoHS ✓



Helagrip chevronklipp

i Produkterna har testats internt enligt UL224.

TYP	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Längd (L)	Förp innehåll
HGDC1-3	1,0	3,0	3,5	1.000 st
HGDC2-5	2,0	5,0	3,5	1.000 st
HGDC4-9	4,0	9,0	5,0	250 st

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



Förtryckta kabelmärkningar



Helagrip, chevronklippt

HGDC1-3	
	Art-nr
A	515-01014
B	515-01024
C	515-01034
D	515-01044
E	515-01054
F	515-01064
G	515-01074
H	515-01084
I	515-01094
J	515-01104
K	515-01114
L	515-01124
M	515-01134
N	515-01144
O	515-01154
P	515-01164
Q	515-01174
R	515-01184
S	515-01194
T	515-01204
U	515-01214
V	515-01224
W	515-01234
X	515-01244
Y	515-01254
Z	515-01264

HGDC1-3	
	Art-nr
0	515-01604
1	515-01614
2	515-01624
3	515-01634
4	515-01644
5	515-01654
6	515-01664
7	515-01674
8	515-01684
9	515-01694
+	515-01704
-	515-01714
!	515-01724
+	515-01734
•	515-01804
0	515-01600
1	515-01611
2	515-01622
3	515-01633
4	515-01644
5	515-01655
6	515-01666
7	515-01677
8	515-01688
9	515-01699

HGDC2-5	
	Art-nr
A	515-02014
B	515-02024
C	515-02034
D	515-02044
E	515-02054
F	515-02064
G	515-02074
H	515-02084
I	515-02094
J	515-02104
K	515-02114
L	515-02124
M	515-02134
N	515-02144
O	515-02154
P	515-02164
Q	515-02174
R	515-02184
S	515-02194
T	515-02204
U	515-02214
V	515-02224
W	515-02234
X	515-02244
Y	515-02254
Z	515-02264

HGDC2-5	
	Art-nr
0	515-02604
1	515-02614
2	515-02624
3	515-02634
4	515-02644
5	515-02654
6	515-02664
7	515-02674
8	515-02684
9	515-02694
+	515-02704
-	515-02714
!	515-02715
!	515-02724
+	515-02734
0	515-02600
1	515-02611
2	515-02622
3	515-02633
4	515-02644
5	515-02655
6	515-02666
7	515-02677
8	515-02688
9	515-02699



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

Förtryckta kabelmärkningar

Helagrip, chevronklippt

HGDC4-9	
	Art-nr
A	515-03014
B	515-03024
C	515-03034
D	515-03044
E	515-03054
F	515-03064
G	515-03074
H	515-03084
I	515-03094
J	515-03104
K	515-03114
L	515-03124
M	515-03134
N	515-03144
O	515-03154
P	515-03164
Q	515-03174
R	515-03184
S	515-03194
T	515-03204
U	515-03214
V	515-03224
W	515-03234
X	515-03244
Y	515-03254
Z	515-03264

HGDC4-9	
	Art-nr
0	515-03604
1	515-03614
2	515-03624
3	515-03634
4	515-03644
5	515-03654
6	515-03664
7	515-03674
8	515-03684
9	515-03694
+	515-03704
>	515-03714
∟	515-03724
•	515-01946
↓	515-01947
0	515-03600
1	515-03611
2	515-03622
3	515-03633
4	515-03644
5	515-03655
6	515-03666
7	515-03677
8	515-03688
9	515-03699

