



EAN: 4013288039071
Numer części: 05030104001
Numer artykułu: 1578 A ESD Micro

Wymiar: 177x13x13 mm
Waga: 13 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000



- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z gniazdem płaskim
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej $< 10^9 \text{ Ohm}$
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Zabezpieczony przed ładunkami elektrostatycznymi wkrętak Kraftform Micro. Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwi przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
 05030104001 - 4013288039071

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Seria ESD

Narzędzia ESD firmy Wera



Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi




Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od $\leq 10^9$ Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.

Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania



Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie jak w przypadku tradycyjnych wkrętaków precyzyjnych.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030104001 - 4013288039071

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria ESD

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05030099001	0.16	0.8	40	97	2.0	1/32	1 9/16
05030101001	0.23	1.5	40	97	2.0	1/16	1 9/16
05030100001	0.25	1.2	40	97	2.0	0.05	1 9/16
05030102001	0.30	1.8	60	97	2.0	0.07	2 3/8
05030108001	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32	1 9/16
05030103001	0.40	2.0	60	97	2.5	5/64	2 3/8
05030104001	0.40	2.5	80	97	2.5	3/32	3 1/8
05030105001	0.50	3.0	80	97	3.0	1/8	3 1/8
05030106001	0.60	3.5	80	97	4.0	9/64	3 1/8
05030107001	0.80	4.0	80	97	4.0	5/32	3 1/8

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
 05030104001 - 4013288039071

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de