



Qoltec Stacja dokująca dysków SSD M.2 SATA/PCIe | NGFF/NVMe | USB 3.1

Kod produktu: 50313

Przenośna stacja dokująca, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia za pomocą szybkiego złącza USB C 3.1 gen 2. Prędkość transmisji danych do 10 Gb/s. Posiada funkcję Plug & Play.

Innowacja w twoim zasięgu



Stacja dokująca marki Qoltec jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób przechowujących dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe nie inwestując w kosztowne rozwiązania.

Stację dokującą można podłączyć także do telewizora lub monitora wyposażonego w port USB – wówczas pełnić będzie funkcję odtwarzacza video z ogromnym zapleczem pamięci, jeżeli gromadzisz zdjęcia i filmy na twardych dyskach to ten produkt dedykowany jest właśnie Tobie.

Szybkość transmisji 10 GB/s



Stacja dysków marki Qoltec to urządzenie :

- odpowiednie dla dysków o rozmiarach : **2230, 2242, 2260, 2280, 22110**,
- obsługa standardu **UASP**, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- interfejs **USB 3.1 Gen 2** umożliwia szybkość transmisji **10 Gb/s**,
- urządzenie jest **kompabilne z USB 3.1 gen 2** oraz wsteczniejszymi **USB 3.1, USB 3.0 i USB 2.0**,
- **dobra stabilność** urządzenia dzięki podkładkom antypoślizgowym
- **Dioda LED** - informuje o pracy urządzenia,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. **2TB**
- sprawdzi się gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,

Szybka komunikacja

Nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji **Plug&Play**.

Ponadto zastosowanie standardu **NVMe** pozwala na szybką komunikację bezpośrednią między procesorem systemu a interfejsem **PCI** urządzenia na którym znajdują się dane, dzięki czemu cały proces niezależnie od formatu urządzenia jest szybki i płynny.

Solidna i lekka konstrukcja

Produkt cechuje ergonomiczny kształt zapewniając komfort użytkowania, a minimalistyczny i elegancki design, który nadaje cienką i lekką obudowę tworzą doskonałą estetykę urządzenia dzięki czemu dopasuje się do każdego typu pomieszczenia. Amortyzację gwarantują dodatkowe gumowe nóżki stabilizujące obudowę przed przemieszczaniem się w trakcie pracy.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Stacja dokująca objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	TV / PC / Wi-Fi router / laptop / urządzenia elektroniczne
Standard	UASP
Obsługiwane systemy	Windows Vista / 2000 / XP/ 7 / 8 / 10 / 11 Linux Fedora FC8 Mac OS 10.6.2
Kompatybilna z	M.2 SSD (max 2TB) NVME/NGFF
Chipset	RTL9210B
Głębokość / Długość opakowania	95 mm
Szerokość opakowania	153 mm
Wysokość opakowania	36 mm
Wymiary	65 mm x 50 mm x 13 mm
Wymiary dysku	22*30 mm, 22*42 mm, 22*60 mm 22*80 mm, 22*110 mm długie SSD
Szybkość transmisji	M.2 NVME SSD prędkość 10 Gb/s M.2 NGFF SSD prędkość 5 Gb/s
Interfejs wewnętrzny	M.2 NVME/NGFF SSD
Interfejs zewnętrzny	USB 3.1 Typ C gen.2
Informacje dodatkowe	Posiada antypoślizgowe podkładki.
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Stacja dokująca Kabel USB C 3.1 Instrukcja obsługi
Waga netto	0,077 kg
Waga brutto	0,123 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503134