




Superdry

Wysoko wydajna mata zatrzymująca wilgoć

- Wytrzymała mata wejściowa, idealna do pomieszczeń biurowych i na stanowiska pracy.
- Wypukły, wzmocniony wzór „gofrowy” usuwa zanieczyszczenia z obuwia, pomagając zredukować ilość brudu wnoszonego do wnętrza budynku.
- Wyjątkowo chłonna, zatrzymuje do 5,4 litra wody/m².
- Wzmocnione krawędzie pomagają redukować ryzyko potknięcia a gumowe podłoże chroni przed poślizgnięciem.



Dostępne style



czerwony

szary

brązowy

niebieski

czarny

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
WH010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	2,45 kg
WH020001	0,6 m x 0,9 m	niebieski	2,45 kg
WH030001	0,6 m x 0,9 m	czerwony	2,45 kg
WH050001	0,6 m x 0,9 m	brązowy	2,45 kg
WH060001	0,6 m x 0,9 m	szary	2,45 kg
WH010003	0,9 m x 1,5 m	czarny	6,00 kg
WH020003	0,9 m x 1,5 m	niebieski	6,00 kg
WH030003	0,9 m x 1,5 m	czerwony	6,00 kg
WH050003	0,9 m x 1,5 m	brązowy	6,00 kg
WH060003	0,9 m x 1,5 m	szary	6,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PP (polipropylen)
Podkład:	Guma naturalna i po recyklingu
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia waflowana
Wysokość produktu:	7 mm
Waga produktu:	3,7 kg/m ²
Temperatura robocza:	-20°C do +130°C
Zalecane środowisko zastosowania:	Tylko do użytku wewnętrznego
Odporność na promieniowanie UV:	tak
Typowe zastosowanie:	Strefy wejściowe

WH010004	1,15 m x 1,75 m	czarny	10,05 kg
WH020004	1,15 m x 1,75 m	niebieski	10,05 kg
WH030004	1,15 m x 1,75 m	czerwony	10,05 kg
WH050004	1,15 m x 1,75 m	brązowy	10,05 kg
WH060004	1,15 m x 1,75 m	szary	10,05 kg

Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Mycie zimną wodą, do zebrania zanieczyszczeń użyć odkurzacza
Kraj pochodzenia:	Indie
Wytrzymałość na rozciąganie:	2,75 do 3,25 MPa

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl