

Broszura informacyjna

00 21 19 LB E

KNIPEX L-BOXX® dla elektryków

63-częściowy



Idealne rozwiązywanie do przechowywania i transportu: KNIPEX L-BOXX® z szeroką gamą narzędzi dla profesjonalnych elektryków

- Solidna skrzynka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia
- Wyposażone w 14 narzędzi KNIPEX, łącznie 63 markowe narzędzia, częściowo przetestowane przez VDE zgodnie z normą DIN EN 60900
- Maksymalna ładowność: 25 kg
- Zabezpieczony przed przedostawaniem się kropeł wody
- Możliwość pewnego łączenia ze sobą kilku skrzynek
- Elastyczna aranżacja wnętrza walizki
- Uchwyt można schować w zagłębieniu w pokrywie, oszczędzając w ten sposób miejsce
- Ergonomiczne rękojeści oraz dodatkowe nakładki boczne zapewniają elastyczną i komfortową pracę
- Z dwuelementową ścianką narzędziową z zabezpieczonych przed zabrudzeniem arkuszy polipropylenowych o podwójnych ściankach
- Wkładki na narzędzia są połączone za pomocą rzepu
- Pokrywa walizki z 10 kieszeniami i 10 elastycznymi uchwytami taśmowymi
- Dno walizki posiada w części górnej 7 kieszeni oraz zaczep umożliwiający zawieszenie wkładki; pozwala także na uniesienie lub postawienie walizki KNIPEX L-BOXX®
- Dno walizki z 7 kieszeniami i 7 elastycznymi uchwytami taśmowymi
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 442 x 357 x 151 mm; wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 375 x 107 x 311 mm
- Solidna skrzynka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia

Nr art.	00 21 19 LB E
EAN	4003773081623
Waga	7.850 g
Wymiary	235 x 365 mm

Technische Attribute

Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna)	442 mm 375 mm
Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna)	151 mm 107 mm
Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna)	442 mm 311 mm

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Zakres dostawy

00 11 01	KNIPEX TwinKey® do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających
08 26 145	Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami
12 42 195	KNIPEX MultiStrip 10 Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
13 86 200	Szczypce do prac elektroinstalacyjnych
16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji
26 26 200	Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”)
70 06 160	Szczypce tnące boczne
74 06 200	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu
86 03 180	Szczypce-klucz Szczypce i klucz w jednym narzędziu

Zakres dostawy	
86 03 180	Szczypce-klucz Szczypce i klucz w jednym narzędziu
87 01 180	KNIPEX Cobra® Szczypce do rur nowej generacji
97 53 04	Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek z ładowaniem bocznym
98 20 35 SL	Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płaskim
98 25 01 SL	Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Pozidriv®
98 52	Nóż do kabli
101-00	Picard Młotek ślusarski
101-0300	Picard Młotek ślusarski
361 252 1	Rennsteig Przecinak dla elektryków
16135	Stabila Poziomica typ 70 Electric
18115	Stabila Poziomica mini Pocket Electric
L240 00055	Stabila Poziomica typ 70 Electric
003760	Wera Klucz płaski dwustronny Joker
004018	Wera Zestaw grzechotek Zyklop Metal 8100 SA 8 28-częściowy
5003484001	Wera Zestaw noży zapasowych VDE, 16-częściowy, Slim
00 21 19 LB	KNIPEX L-BOXX® Bez wyposażenia
00 21 19 LB WK	Wkładka na narzędzia Przeznaczone do walizek KNIPEX L-BOXX®
00 21 19 LB LE	KNIPEX L-BOXX® pusta

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

L-BOXX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sortimo International GmbH