

Łącznik ZM-PION-45

Nr ref C28084N00

Ref. arch 40702

NOWOŚĆ



PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- łączenie opraw w ciągu, pod kątem 45 stopni w płaszczyźnie pionowej

MONTAŻ

- do profilu, za pomocą zamka małego i docisków (w zestawie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna
Kolor	 srebrny
Grubość	1.2 mm

Odporność na korozję	tak
Kąt łączenia	45°

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



KOZMA
A18040
Ref. arch 18040



LARKO
A05552
Ref. arch B5552




LOKOM
A05553
Ref. arch B5553



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554




GIZA
A05556
Ref. arch B5556




KOZEL
A06454
Ref. arch B6454



KOZUS
A07823
Ref. arch B7823



3035-O
A08441
Ref. arch B8441



JAZ
A08547
Ref. arch B8547



OPK-4
A00370
Ref. arch C0370

Łącznik ZM-PION-45

Nr ref C28084N00

Ref. arch 40702

KLUŚ Inspiring
Solutions




KOZUS-CR
A00600
Ref. arch C0600



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



PDS-T
A02057
Ref. arch C2057



GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724



PDS-UST
A02725
Ref. arch C2725




GLAZA-DUO
A03059
Ref. arch C3059

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW




PLAKIN-DUO
A04106

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




MOD-50
A18047
Ref. arch 18047




MOD-100
A18049A
Ref. arch 18049



LARKO-50
A00756
Ref. arch C0756



KOZEL-50
A00757
Ref. arch C0757



KOZUS-50
A00958
Ref. arch C0958

Łącznik ZM-PION-45

Nr ref C28084N00

Ref. arch 40702

KLUŚ Inspiring
Solutions



LIPOD-50

A02609

Ref. arch C2609

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



FASKO

A04323

Ref. arch C4323

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



PIKO-ZM

A01168

Ref. arch C1168



KOZEL-10

A01575

Ref. arch C1575

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE NISZ



NISA-KRA

A18026

Ref. arch 18026



NISA-KON

A18027

Ref. arch 18027



NISA-NI

A18029

Ref. arch 18029

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE

Łącznik ZM-PION-45

Nr ref C28084N00

Ref. arch 40702




TPK-4
A18044
Ref. arch 18044



TEPIKO
A18046
Ref. arch 18046



RAM-KOZE-50
A18055
Ref. arch 18055



RAM-3035-KOZE
A18056
Ref. arch 18056



RAM-KOZE-100
A18057
Ref. arch 18057



RAM-TEK-50
A18059
Ref. arch 18059




RAM-KOL-50
A18060
Ref. arch 18060




RAM-TEK-100
A18061
Ref. arch 18061



RAM-KOL-100
A18062
Ref. arch 18062



TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554



HR-MAX-T
A01827
Ref. arch C1827



HR-MAX-TW
A01828
Ref. arch C1828


PROFILE POWIĄZANE > SUFITY NAPINANE



FOLED
A08332V1
Ref. arch B8332V1




FOLED-SUF
A08333V1
Ref. arch B8333V1



FOLED-BOK
A08334V1
Ref. arch B8334V1



FOLED-50-SUF
A03631
Ref. arch C3631



FOLED-50
A03632
Ref. arch C3632

NOWOŚĆ


Łącznik ZM-PION-45

Nr ref C28084N00

Ref. arch 40702

KLUŚ Inspiring
Solutions

NOWOŚĆ



FOLED-50-BOK

A0A57945

Ref. arch SA57945

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



KUBIK-45

A07697

Ref. arch B7697



OLEK

A08505

Ref. arch B8505



PDS-ZMG

A01418

Ref. arch C1418



PDS-ZM-PLUS

A02056

Ref. arch C2056