
SILVYN® EL

SILVYN® EL - gaine de protection en plastique en spirale en PVC dur et design distinct



Temps d'assemblage

Avantages
Assemblage facile des câbles et des fils grâce à un intérieur lisse
Flexible
Résistant à la compression
Combiné avec SILVYN® MPC/MPC-M pour un système totalement isolé

Applications
Ingénierie mécanique
Construction automobile
Construction de machines
Exportateurs

Particularités
Flexible
Paroi intérieure lisse
Indéformable

Homologations / références de la norme
UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit
Spirale en PVC rigide intégrée
Gaine PVC souple

Remarques
La version lisse n'est pas reconnue UL

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® EL

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177 ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001177 ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	Gris argenté, RAL 7001
Matériau:	Gaine en PVC souple avec spirale en PVC rigide
Plage de température:	-20°C à +70°C -5 °C à +70 °C (version lisse)

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMATION PRODUIT

SILVYN® EL


Numéro d'article	Dimension nominale	DI x DE mm	Rayon de courbure (mm)	Compatible avec SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Compatible avec SILVYN® MPC	Compatible avec SILVYN® MPC 90°
SILVYN® EL						
61747360	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9
61747370	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747390	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21
61747400	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1
61747410	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61747430	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-


Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16


SILVYN® EL











Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16