

profil LED powierzchniowy **GLC1**

Zestaw: **FIX-GLC1-YY*-2m-SET:**

- Profil o długości 2020mm (YY- kolor*)
- klosz transparentny z poliwęglanu
- zaślepki
- uchwyty

Najważniejsze cechy:

- ukierunkowanie światła pod kątem 45°
- doskonałe odprowadzanie ciepła
- zaprojektowany oraz wyprodukowany w UE
- łatwy montaż oraz demontaż klosza

Zastosowanie:

- podświetlenie mebli domowych oraz sklepowych
- instalacje dekoracyjno-oświetleniowa
- precyzyjne podświetlenie detali
- montaż w schodach i wnękach




Dostępne kolory

-  surowe aluminium -RW
-  srebrny anodowany -AS
-  biały lakierowany -LW
-  czarny lakierowany -LB


Dodatkowe informacje

Typ profilu	narożny standardowy
Szerokość taśmy LED	max. 12mm
Długości standardowe	1000mm, 2020mm,
Sposoby montażu	uchwyty, taśma dwustronna.

Wymiary [mm]:




Schemat montażu



Przykład montażu przy użyciu uchwyty montażowego.

Przykład montażu przy użyciu taśmy dwustronnej.



* **AS** - srebrny anodowany, **LB** - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowy

** **1m** – 1000mm, **2m** – 2020mm

Dostępne akcesoria

Klosze do profili LED professional (PC)



transparentny

szron

opal

mleczny

czarny


Klosze do profili LED standard (PVC)



transparentny


mleczny

Zaślepki



szare, czarne, białe

Uchwyty



transparentne, szare, czarne,
białe

Szczegółowa lista akcesoriów

AL12-COV-TR-PC-XXXX*	klosz transparentny PC	AL12-GLC1-AB-EC-O	zaślepka czarna z otworem
AL12-COV-FR-PC-XXXX	klosz szroniony PC	AL12-GLC1-AB-EC-SET10	10 kpl czarnych zaślepek**
AL12-COV-OP-PC-XXXX	klosz opal PC	AL12-GLC1-AB-EC-SET50	50 kpl czarnych zaślepek**
AL12-COV-ML-PC-XXXX	klosz mleczny PC	AL12-GLC-MB02-p	uchwyt transparentny
AL12-COV-BL-PC-XXXX	klosz czarny PC	AL12-GLC-MB02-p-SET10	10kpl. transp. uchwytów***
AL12-COV-TR-PVC-XXXX	klosz transparentny PVC	AL12-GLC-MB02-p-SET50	50kpl. transp. uchwytów***
AL12-COV-ML-PVC-XXXX	klosz mleczny PVC	AL12-GLC-MB02-AS	uchwyt szary
AL12-GLC1-AS-EC	zaślepka szara	AL12-GLC-MB02-AS-SET10	10kpl szarych uchwytów***
AL12-GLC1-AS-EC-O	zaślepka szara z otworem	AL12-GLC-MB02-AS-SET50	50kpl. szarych uchwytów***
AL12-GLC1-AS-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**	AL12-GLC-MB02-LW	uchwyt biały
AL12-GLC1-AS-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**	AL12-GLC-MB02-LW-SET10	10kpl. białych uchwytów***
AL12-GLC1-LW-EC	zaślepka biała	AL12-GLC-MB02-LW-SET50	50kpl. białych uchwytów***
AL12-GLC1-LW-EC-O	zaślepka biała z otworem	AL12-GLC-MB02-AB	uchwyt czarny
AL12-GLC1-LW-EC-SET10	10kpl białych zaślepek**	AL12-GLC-MB02-AB-SET10	10kpl. czarnych uchwytów***
AL12-GLC1-LW-EC-SET50	50kpl białych zaślepek**	AL12-GLC-MB02-AB-SET50	50kpl. czarnych uchwytów***
AL12-GLC1-AB-EC	zaślepka czarna		

* **1000** - 1m, **2020** - 2,02m, ** 1kpl zaślepka zawiera: 1x zaślepka pełna, 1x zaślepka z otworem, *** 1kpl zawiera: 1x uchwyt, 1x wkręt