



EAN: 4013288178367
Numer części: 05135928001
Numer artykułu: Kraftform Kompakt M1
Metall

Wymiar: 325x145x65 mm
Waga: 1492 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami
- Klucze nasadowe do mocowania ręcznego i maszynowego (non impact) z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu
- Uchwyt z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Bogata paleta akcesoriów np. groty i końcówki wkrętakowe, wiertła, chwytak do wkrętów i jednobiegunowy tester fazy
- Zestaw w wytrzymałym etui tekstylnym

Kompaktowy zestaw 39 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do metalu. Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed 1/4" z akcesoriami; 7 kluczy nasadowych do mocowania manualnego i maszynowego rozm. 5,5-13; 1 rękojeść do końcówek wkrętakowych; 13 końcówek wkrętakowych o dł. 89 mm; 6 wiertel-gwintowników, 6 wiertel krętych do metalu o średnicy 3-10 mm; 1 chwytak do pewnego przytrzymywania wkrętów; 1 jednobiegunowy tester fazy 247; etui tekstylne odznaczające się dużą wytrzymałością i trwałością; możliwość ustawienia w pozycji pionowej, co zapewnia lepszą przejrzystość podczas przechowywania na regale; tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania; niewielkie rozmiary i waga ułatwiają zastosowanie mobilne.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



8794 LA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001

1x 1/4" x 150 mm



8794 A Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001

1x 1/4" x 56 mm



8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001

1x 1/4" x 37 mm



816 R Rękojeść z uchwytem szybkocuciącym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001

1x 5.5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm



851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001

1x PH 3 x 89 mm



840/4 Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001

1x 6 x 89 mm



867/4 Z TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

847 HSS Wiertło-gwintownik z chwytem sześciokątnym, 2.5 x 36 mm



05104640001

1x 2.5 x 36 mm

05104641001

1x 3.3 x 39 mm

05104642001

1x 4.2 x 41 mm

05104644001

1x 6.8 x 51 mm

05104645001

1x 8.5 x 59 mm

05104643001

1x 5 x 44 mm

848 HSS Wiertło z chwytem sześciokątnym do metalu, 3 x 38 mm



05104610001

1x 3 x 38 mm

05104613001

1x 4 x 44 mm

05104616001

1x 5 x 50 mm

05104618001

1x 6 x 50 mm

05104620001

1x 8 x 51 mm

05104622001

1x 10 x 54 mm

1441 SB Chwytnik do wkrętów z funkcją przytrzymywania do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm



05073681001

1x 4.5-6 x 41 mm

247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001¹⁾

1x 0.5 x 3 x 70 mm

1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Specjalne zestawy



Specjalne zestawy Kraftform Kompakt - kompaktowe, lecz niezwykle wszechstronne: do zastosowań w instalacjach sanitarnych, elektrycznych a także do drewna lub metalu.

Kraftform Kompakt M 1 do metalu



Kompaktowy zestaw 39 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do metalu.

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Zestaw wiertel-gwintowników



Zestaw wiertel-gwintowników • Przeznaczenie: wiercenie, gwintowanie i gratowanie • Chwyt 1/4" przeznaczony do uchwytów zgodnie z DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Trzon sześciokątny zapewniający bardzo dobre przenoszenie momentu obrotowego • HSS = stal szybko tnąca • Materiał o wysokiej elastyczności gwarantujący dużą trwałość • Doskonałe osiowanie • Bezproblemowe skrawanie • Bardzo dobre odprowadzanie wiórów • Małe ryzyko skrzywienia osi otworu • Precyzyjny ruch powrotny

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Etui tekstylne



Nowatorskie etui tekstylne zapewnia niespotykaną do tej pory mobilność i oszczędność miejsca. Stosowane dotychczas skrzynki na narzędzia, które trzeba było przenosić przynajmniej jedną ręką, zostały zastąpione przez kompaktowe etui. Dodatkowo mniejsza waga sprawia, że transport jest bardziej komfortowy niż kiedykolwiek. Etui nie uszkadza delikatnych powierzchni i jest przy tym niezwykle wytrzymałe. Nawet upadek z wysokości nie jest w stanie uszkodzić tekstylnego etui i przechowywanych w nim narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de