



1

Системы
запирания

2

Замки
Застежки



3

Петли



4

Зажимы



5

Аксессуары





6

Уплотнители



7

Пользовательские
варианты



stainless
steel

Основные зацепы:

- 3.ST200.001 (2B-1)
- 3.ST200.001SN (2B-1)
- 3.ST201UN.001 (2B-1)
- 3.ST201UN.001SN (2B-1)

Зацеп надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST201.001	Сталь оцинк
3.ST201.001SN	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST201UN.001	Сталь оцинк
3.ST201UN.001SN*	Нержавеющая сталь

stainless
steel

3.ST200.002


3.ST202.001



Основные зацепы:


- 3.ST200.002 (2B-1)
- 3.ST200.002SN (2B-1)

Зацеп надо заказывать отдельно




Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST202.001	Сталь оцинк
3.ST202.001SN	Нержавеющая сталь




3.ST200.001



3.ST200.002

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST200.001	Сталь оцинк
3.ST200.001SN	Нержавеющая сталь
3.ST200.002*	Сталь оцинк
3.ST200.002SN*	Нержавеющая сталь

* элемент надо заказывать отдельно



Основные зацепы:

- 3.ST200.003 (2B-2)

- 3.ST200.003SN (2B-2)


Зацеп надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST204.001	Сталь оцинк
3.ST204.001SN	Нержавеющая сталь

3.ST204.001



3.ST200.003



Застежка предназначена для:

3.ST204.001


3.ST204.001SN

3.ST205.001

3.ST205.001SN

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST200.003*	Сталь оцинк
3.ST200.003SN*	Нержавеющая сталь

* деталь заказывается отдельно



Основные зацепы:

- 3.ST200.003 (2B-2)



- 3.ST200.003SN (2B-2)

Зацеп надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST205.001	Сталь оцинк
3.ST205.001SN	Нержавеющая сталь

stainless steel



stainless
steel



Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

3.ST264.001

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

stainless
steel

НОМЕР В КАТАЛОГЕ


3.ST265.001SN

НАЗВАНИЕ


Застежка с возможностью
защиты навесным замком

МАТЕРИАЛ


Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST265.002	Сталь оцинк
3.ST265.002SN	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST265.003	Сталь оцинк
3.ST265.003SN	Нержавеющая сталь

stainless
steel

Монтажное отверстие


Основные зацепы:

- 3.ST200.002 (2B-1)

- 3.ST200.002SN (2B-1)

Зацеп надо заказывать отдельно


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST206.001*	Сталь оцинк
3.ST206.001SN*	Нержавеющая сталь

stainless
steel


Монтажное отверстие

Застежка поставляется с защёлкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST207.001	Сталь оцинк
3.ST207.001SN	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST209.001	Сталь оцинк
3.ST209.001SN	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST211.001	Сталь оцинк
3.ST211.001SN	Нержавеющая сталь




Застежка поставляется с защёлкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST261.001	Сталь оцинк




Застежка поставляется с защёлкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST262.001	Сталь оцинк



Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST208.001	Сталь оцинк
3.ST208.001SN	Нержавеющая сталь




Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST210.001	Сталь оцинк
3.ST210.001SN	Нержавеющая сталь

stainless
steel


3.ST263.001





3.ST263.001.04A



3.ST263.001.04B





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
3.ST263.001	Сталь оцинк	04
3.ST263.001SN	Нержавеющая сталь	-
3.ST263.001.04A	Сталь оцинк	04
3.ST263.001.04B		
3.ST263.001.04ASN	Нержавеющая сталь	04
3.ST263.001.04BSN		



stainless
steel

Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST263.100	Сталь оцинк
3.ST263.100SN	Stal nierdzewna




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST263.101	Застежка с возможностью защиты навесным замком	Сталь оцинк
3.ST263.101SN		Stal nierdzewna




Застежка поставляется с защёлкой



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.561.001	Нержавеющая сталь

stainless
steel

3.562.001



3.562.002



Монтажное отверстие

Застежка поставляется с защелкой



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.562.001	Нержавеющая сталь
3.562.002	Нержавеющая сталь







3.563.001

3.563.001A

3.563.001B



Монтажное отверстие




НОМЕР В КАТАЛОГЕ


3.563.001

МАТЕРИАЛ




Нержавеющая сталь




Монтажное отверстие



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	
4.490.001	Пластиковые - эластомер	07	



Монтажное отверстие




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.491.001	PP	07	08

Как заказать :


Номер в каталоге
Покрытие

4.491.001 — C




Застежка с защитой от нежелательного открытия.
астежка работает с защепом 3.ST200.003SN - надо заказать отдельно.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST264.002	Сталь оцинк
3.ST264.002SN	Нержавеющая сталь



Застежка открывается, подняв ручку и повернув ее против часовой стрелки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST267.001SN	Нержавеющая сталь

stainless
steel


Внимание: максимальную нагрузку 160kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

3.565.001

МАТЕРИАЛ

Нержавеющей сталь

stainless
steel

Внимание: максимальную нагрузку 95kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

3.566.001

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь


Плоские застёжки 3.567 Затвор 4.700



ROZTOCZE



2B

stainless
steel




Внимание: максимальную нагрузку 225kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.567.001	Нержавеющая сталь



позиция закрытая



позиция открытая



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.700.001	Основа, Стопорный болт	Сталь оцинк
4.700.001SN	Пружина	Нержавеющая сталь
	Основа, Стопорный болт	Нержавеющая сталь

