



EAN:	4013288186881	Wymiar:	170x44x22 mm
Numer części:	05003366001	Waga:	40 g
Numer artykułu:	8767 A HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Klucz nasadowy z grotem do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana

Klucz nasadowy Zyklop 1/4" z funkcją przytrzymywania umożliwiającą wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003366001 - 4013288186881

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
			mm	mm	mm	mm
05003360001	iceblue	TX 8	28.0	12.0	12.5	11.0
05003361001	tuerkis	TX 9	28.0	12.0	12.5	11.0
05003362001	leuchtgruen	TX 10	28.0	12.0	12.5	11.0
05003363001	leuchtgelb	TX 15	28.0	12.0	12.5	11.0
05003364001	pink	TX 20	28.0	12.0	12.5	11.0
05003365001	gelb	TX 25	28.0	12.0	12.5	11.0
05003366001	gelb	TX 25	100.0	12.0	12.5	83.0
05003367001	blau	TX 27	28.0	12.0	12.5	11.0
05003368001	blau	TX 27	100.0	12.0	12.5	83.0
05003369001	leuchtorange	TX 30	28.0	12.0	12.5	11.0
05003370001	leuchtorange	TX 30	100.0	12.0	12.5	83.0
05003371001	rot	TX 40	28.0	12.0	12.5	11.0
05003372001	rot	TX 40	100.0	12.0	12.5	83.0

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
 05003366001 - 4013288186881

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8767 A HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/4" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 25 x 100 mm
Nowości i produkty z oferty specjalnej Jesień/Zima 2017/2018



Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003366001 - 4013288186881

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de