

## Grzechotki Zyklop, 1/4"



EAN: 4013288121868

Numer części: 05003500001

Numer artykułu: 8000 A

Wymiar: 170x40x40 mm

Waga: 168 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100



- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej.
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Wychylna główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami pozwala uzyskać kąt pracy wynoszący tylko 5°
- Może być używany także jako wkrętak

Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4". Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka „wyślizgiwania się” główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i końcówki lub grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Kraftform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka „przyklejania się” dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/4", z zatrzaskiem kulowym.

## Link

[https://products.wera.de/pl/tools\\_for\\_bicycles\\_and\\_e-bikes\\_8000\\_a.html](https://products.wera.de/pl/tools_for_bicycles_and_e-bikes_8000_a.html)

Wera - 8000 A

05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Grzechotki Zyklop, 1/4"

### Zyklop „6 w 1”



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami



1. Grzechotka drobnozębna
2. Grzechotka z wychylną główką
3. Grzechotka kątowa
4. Grzechotka z blokowaniem nasadki
5. Grzechotka o dużej wytrzymałości
6. Wkrętak

### Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główkę można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka „wyślizgiwania się” główki grzechotki.

### Specjalista od szybkiego montażu




Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

### Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy „prawo-lewo” w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

### Niewielki kąt pracy




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

### Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

### Niezawodna blokada klucza nasadowego



Zatrask kulowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz osprzętu, a tym samym bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



inch



mm

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 05003500001 | 1/4" | 152.0 |
|-------------|------|-------|

Link  
[https://products.wera.de/pl/tools\\_for\\_bicycles\\_and\\_e-bikes\\_8000\\_a.html](https://products.wera.de/pl/tools_for_bicycles_and_e-bikes_8000_a.html)

Wera - 8000 A  
05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)