

**967 SXL HF Klucz trzpieniowy TORX® Multicolour, z funkcją przytrzymywania,
długi, TX 25 x 154 mm
Klucze trzpieniowe TORX®**



EAN:	4013288194190	Wymiar:	160x32x7 mm
Numer części:	05024476001	Waga:	28 g
Numer artykułu:	967 SXL TORX® HF Multicolour	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z funkcją przytrzymywania wkrętów z gniazdem TORX®
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Nakładka z tworzywa sztucznego dla wygodnego chwytu w warunkach niskich temperatur
- Fosforowana cynkowo

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub i wkrętów z gniazdem TORX®. Z funkcją przytrzymywania: siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia do gniazda śruby lub wkrętu, umożliwia pewne ich przytrzymanie na obu ramionach narzędzia. Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser wyróżnia się doskonałą odpornością na korozję oraz wysoką trwałością. System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym kluczy według rozmiaru.



Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sxl_torx_hf_multicolour.html

Wera - 967 SXL TORX® HF Multicolour
05024476001 - 4013288194190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**967 SXL HF Klucz trzpieniowy TORX® Multicolour, z funkcją przytrzymywania,
długi, TX 25 x 154 mm
Klucze trzpieniowe TORX®**



**Z funkcją przytrzymywania
wkrętów z gniazdem TORX®**



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

**Klucze trzpieniowe z kolorową
nakładką z tworzywa
sztucznego**




Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego wykonaną z okrągłych profili zapewniających wygodny uchwyt dla dłoni. Nakładka umożliwia wygodną i bezpieczną pracę także przy niskich temperaturach. Specjalny proces obróbki powierzchni BlackLaser zwiększa odporność na korozję. Zastosowanie kontrastowego oznaczenia na nakładce ułatwia określenie rozmiaru końcówki oraz odnalezienie narzędzia.

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe "Take it easy" posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

**System wyszukiwania narzędzi
Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
		mm	mm	inch	inch
05024471001	TX 8	90	16	3 1/2	5/8
05024472001	TX 9	101	16	4	5/8
05024473001	TX 10	112	19	4 7/16	3/4
05024474001	TX 15	123	21	4 7/8	27/32
05024475001	TX 20	137	24	5 3/8	1
05024476001	TX 25	154	27	6 1/16	1 1/16
05024477001	TX 27	172	31	6 3/4	1 1/4
05024478001	TX 30	195	37	7 11/16	1 7/16
05024479001	TX 40	224	42	9	1 11/16

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sxl_torx_hf_multicolour.html

Wera - 967 SXL TORX® HF Multicolour
 05024476001 - 4013288194190

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de