


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, glasfiberförstärkta förminskningar i polyamid för hög mekanisk stabilitet, med metrisk anslutningsgänga



Kontaktdonsenhet med standardkåpa



Utrymmeskrav



Monteringstid

Fördelar

Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgångor än befintliga gängade hål

Användningsområden

Maskiner
Enheter
Kåpor

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C

Senaste uppdatering (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU-M

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**MILTRONIC**

Produktinformation

SKINDICHT® KU-M

Art nr	E-nummer	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Nyckelvidd (mm)
SKINDICHT® KU-M				
52104505	1477137	16 x 1,5	12 x 1,5	22
52104470	1477138	20 x 1,5	12 x 1,5	24
52104504	1477139	20 x 1,5	16 x 1,5	24
52104472	1477140	25 x 1,5	12 x 1,5	29
52104473	1477141	25 x 1,5	16 x 1,5	29
52104474	1477142	25 x 1,5	20 x 1,5	29
52104475	1477143	32 x 1,5	12 x 1,5	36
52104476	1477144	32 x 1,5	16 x 1,5	36
52104477	1477145	32 x 1,5	20 x 1,5	36
52104478	1477146	32 x 1,5	25 x 1,5	36
52104479	1477147	40 x 1,5	16 x 1,5	46
52104480	1477148	40 x 1,5	20 x 1,5	46
52104481	1477149	40 x 1,5	25 x 1,5	46
52104482	1477150	40 x 1,5	32 x 1,5	46
52104483	1477151	50 x 1,5	20 x 1,5	55
52104484	1477152	50 x 1,5	25 x 1,5	55
52104485	1477153	50 x 1,5	32 x 1,5	55
52104486	1477154	50 x 1,5	40 x 1,5	55
52104487	-	63 x 1,5	25 x 1,5	68
52104488	-	63 x 1,5	32 x 1,5	68
52104489	-	63 x 1,5	40 x 1,5	68
52104469	-	63 x 1,5	50 x 1,5	68

Senaste uppdatering (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16