



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.5-25W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	290 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	290 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82.86 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)		70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne		
Čzęstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	
Power (Rated) (Nom)	3.5 W	
Prąd lampy (Nom)	35 mA	
Równoważna moc w watach	25 W	
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s	
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s	
Współczynnik mocy (Nom)	0.4	
Napięcie (Nom)	220-240 V	
Temperatura		
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C	

CorePro LEDcandle

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	matowana (FR)
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869654352800

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696543528
Kod zamówienia	54352800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001205702
Waga netto (szt.)	0.040 kg

Rysunki techniczne



LED ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Dane fotometryczne

