Przewód przedłużający z wtykiem męskim DVI 24+1 > wtyk żeński DVI 24+1, o długości 3 m, czarny

Opis

Kabel DVI firmy Delock pozwala na przedłużenie połączenia DVI i może być używany do podłączania monitorów DVI lub projektorów do komputera PC lub laptopa.



Numer artykułu 83187

EAN: 4043619831876

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x DVI 24+1 męski >
  1 x DVI 24+1 żeńskie
- DVI-D (Dual Link)
- Złącze męskie DVI ze śrubami i złącze żeńskie z nakrętkami
- 2 x rdzenie ferrytowe
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewodnik
- Pozłacane złącze
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 7,92 Gb/s
- Rozdzielczość do 2560 x 1600 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 3 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DVI


Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- Kabel DVI

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	DVI-D (Single Link)

Interfejs

Złącze 1:	1 x DVI 24+1 męski
Złącze 2:	1 x DVI 24+1, żeński z nakrętkami

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	7,92 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	2560 x 1600 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	2 x
Wykończenie pinów:	pozłacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	30 AWG 7,3 mm
Tarcza:	double
Długość:	3 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**