

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką z kluczem płaskim dwustronnym
6000/6002 Joker 6 Set 1, 6 część
6000 Joker Klucz płasko-oczkowy z grzechotką



EAN:	4013288173034	Wymiar:	305x95x60 mm
Numer części:	05020022001	Waga:	1238 g
Numer artykułu:	6000/6002 Joker 6 Set 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Funkcja przytrzymywania dzięki płytce metalowej w szczęcie klucza
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Podwójny profil sześciokątny zapewnia zmniejszenie ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
- Mały kąt pracy wynoszący tylko 30°
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Zestaw wysokiej jakości kluczy płasko-oczkowych z grzechotką: wszystko, co powinien zapewnić klucz. I jeszcze więcej. Szybciej, lepiej, bezpieczniej. Tak właśnie działa Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. 6-częściowy zestaw w wytrzymałym etui. 4 klucze płasko-oczkowe z grzechotką w tym samym rozmiarze. 2 płaskie klucze dwustronne w różnych rozmiarach. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki. Bardzo twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz zmniejszają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania. Kąt pracy 30° eliminuje czasochłonne obracanie klucza przy pokręcaniu. Niezwykle drobna podziałka z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona wytrzymałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_6002_joker_6_set_1.html

Wera - 6000/6002 Joker 6 Set 1
05020022001 - 4013288173034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką z kluczem płaskim dwustronnym
6000/6002 Joker 6 Set 1, 6 część
6000 Joker Klucz płasko-oczkowy z grzechotką



Zawartość zestawu:



6000 Joker

05073270001	1 x 10 x 159 mm
05073273001	1 x 13 x 177 mm
05073277001	1 x 17 x 224 mm
05073279001	1 x 19 x 246 mm



6002 Joker Double

05003760001	1 x 10 x 13 x 167 mm
05003765001	1 x 17 x 19 x 235 mm

Klucze płaskie Joker




Szybka i precyzyjna grzechotka kluczy Joker to idealne rozwiązanie do prawie każdego zadania. Drobną podziałką z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.



Gdy zaczęliśmy zajmować się kluczami płaskimi, zastanawialiśmy się, dlaczego klucz trzeba ciągle obracać, dlaczego w ogóle jest wygięty, z jakiego powodu śruby ciągle wypadają, a klucz ześlizguje się z łba śruby, kalecząc palce? Wymyśliliśmy klucz płaski na nowo, uzyskując w rezultacie prawdziwego Jokera, który sprawdza się nawet tam, gdzie inne narzędzia zawodzą.

Funkcją przytrzymywania



Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Ciągłe nakładanie klucza, poprawianie chwytu, kontrola przykładanej siły, aby uniknąć zranienia podczas pokręcania? To już przeszłość. Ogranicznik umieszczony w główce klucza Joker zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły podczas pokręcania.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_6002_joker_6_set_1.html

Wera - 6000/6002 Joker 6 Set 1
05020022001 - 4013288173034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką z kluczem płaskim dwustronnym
6000/6002 Joker 6 Set 1, 6 część
6000 Joker Klucz płasko-oczkowy z grzechotką**



Podwójny profil sześciokątny



Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgryza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Niewielki kąt pracy



Joker oferuje kąt pracy 30° i podwójny profil sześciokątny. Dzięki temu oraz dzięki swojej prostej główce Joker eliminuje całkowicie konieczność obracania klucza. Joker pozwala na odkręcanie, kontrowanie i dokręcanie śrub i nakrętek w sytuacjach, w których tradycyjne narzędzia zawodzą. Połączenie ogranicznika i małego kąta pracy gwarantuje także efektywny montaż złączy rurowych.

Grzechotka drobnozębna



Grzechotka w kluczu oczkowym posiada drobną podziałkę z 80 zębami, zapewniając maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

Klucz płaski dwustronny Joker



Klucz płaski dwustronny Joker sprawdza się doskonale do kontrowania śrub i nakrętek.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_6002_joker_6_set_1.html

Wera - 6000/6002 Joker 6 Set 1
05020022001 - 4013288173034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de