

**3950 SPKL Multicolour Klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej z kulką, metryczny,
2.5 x 112 mm**
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288185815	Wymiar:	93x17x4 mm
Numer części:	05022662001	Waga:	6 g
Numer artykułu:	3950 SPKL Multicolour	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu korozji na śrubach ze stali nierdzewnej
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje długą żywotność

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu korozji nalotowej. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Z kulką na długim ramieniu: kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. W opornym na zużycie uchwycie.



Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022662001 - 4013288185815

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**3950 SPKL Multicolour Klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej z kulką, metryczny,
2.5 x 112 mm
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym**



**Klucze trzpieniowe ze stali
nierdzewne**



Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej, charakteryzujące się niezbędną twardością, zapobiegają korozji nalotowej.

**Proces hartowania w piecach
próżniowych**



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

**Klucze trzpieniowe z kolorową
nakładką z tworzywa
sztucznego**



Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego wykonaną z okrągłych profili zapewniających wygodny uchwyt dla dłoni. Nakładka umożliwia wygodną i bezpieczną pracę także przy niskich temperaturach. Specjalny proces obróbki powierzchni BlackLaser zwiększa odporność na korozję. Zastosowanie kontrastowego oznaczenia na nakładce ułatwia określenie rozmiaru końcówki oraz odnalezienie narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022662001 - 4013288185815

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**3950 SPKL Multicolour Klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej z kulką, metryczny,
2.5 x 112 mm**
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

**System wyszukiwania narzędzi
Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05022660001	1,5	90	14	3 1/2	9/16
05022661001	2,0	101	16	4	5/8
05022662001	2,5	112	19	4 7/16	3/4
05022663001	3,0	123	21	4 7/8	27/32
05022664001	4,0	137	24	5 3/8	1
05022665001	5,0	154	27	6 1/16	1 1/16
05022666001	6,0	172	31	6 3/4	1 1/4
05022667001	8,0	195	37	7 11/16	1 7/16
05022668001	10,0	224	42	9	1 11/16

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022662001 - 4013288185815

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de