


EAN: 4013288108418

Numer części: 05117990001

Numer artykułu: 2035 Micro

Wymiar: 137x13x13 mm

Waga: 10 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000


- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z gniazdem płaskim
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Micro do prac w mechanice precyzyjnej. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html
Wera - 2035 Micro

05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkrętak Kraftform Micro wyposażony w specjalnie rozmieszczone trzy strefy doskonale spełnia te wymagania. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie tych zalet.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wyczucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przeniesienie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

Strefa pokręcania




Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Obszary zastosowania



Niezastąpione dla elektroników, optyków, mechaników, precyzyjnych jubilerów, serwisantów sprzętu komputerowego i modelarzy

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro
05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05117990001	0.16	0.8	40	97	2.0	1/32	1 9/16
05117991001	0.18	1.0	40	97	2.0	0.04	1 9/16
05117992001	0.20	1.2	40	97	2.0	0.05	1 9/16
05118002001	0.23	1.5	40	97	2.0	1/16	1 9/16
05118003001	0.23	1.5	60	97	2.0	1/16	2 3/8
05118000001	0.25	1.2	40	97	2.0	0.05	1 9/16
05117993001	0.30	1.8	40	97	2.0	0.07	1 9/16
05118004001	0.30	1.8	60	97	2.0	0.07	2 3/8
05118017001	0.30	2.0	50	97	2.0	0.07	2
05117997001	0.35	2.5	40	97	2.5	0.07	1 9/16
05118005001	0.40	2.0	40	97	2.5	5/64	1 9/16
05118006001	0.40	2.0	60	97	2.5	5/64	2 3/8
05118007001	0.40	2.0	100	97	2.5	5/64	4
05117994001	0.40	2.5	50	97	2.5	3/32	2
05118008001	0.40	2.5	80	97	2.5	3/32	3 1/8
05117995001	0.50	3.0	50	97	3.0	1/8	2
05118010001	0.50	3.0	80	97	3.0	1/8	3 1/8
05118012001	0.60	3.5	80	97	4.0	9/64	3 1/8
05118014001	0.80	4.0	80	97	4.0	5/32	3 1/8

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de