

profil LED nawierzchniowy **GLS2**

Zestaw: **FIX-GLS2-YY*-2m-SET:**


- Profil o długości 2020mm (YY- kolor*)
- klosz transparentny z poliwęglanu
- zaślepki
- uchwyty

Najważniejsze cechy:

- doskonałe odprowadzanie ciepła
- zaprojektowany oraz wyprodukowany w UE
- łatwy montaż oraz demontaż klosza

Zastosowanie:

- podświetlenie mebli domowych oraz sklepowych
- instalacje dekoracyjno-oświetleniowa
- precyzyjne podświetlenie detali
- montaż w schodach i wnękach




*Dostępne kolory

-  surowe aluminium -RW
-  srebrny anodowany -AS
-  biały lakierowany -LW
-  czarny lakierowany -LB


Dodatkowe informacje

Typ profilu	nawierzchniowy standardowy
Szerokość taśmy LED	max. 12mm
Długości standardowe	1000mm, 2020mm, 3000mm
Sposoby montażu	uchwyty, taśma dwustronna.

Wymiary [mm]:



Schemat montażu




Przykład montażu przy użyciu uchwyty montażowego.

Przykład montażu przy użyciu taśmy dwustronnej.

Kod produktu

FIX-GLS2-YY-Xm-SET



* **AS** - srebrny anodowany, **LB** - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowy

** **1m** - 1000mm, **2m** - 2,02m,

Dostępne akcesoria

Klosze professional z poliwęglanu (PC) / przepuszczalność



transparentny / 96%

szron / 95%

opal / 92%

mleczny / 64%

czarny / 12%


Klosze standard z PVC / przepuszczalność



transparentny / 86%

mleczny / 42%

Zaślepki



szare, czarne, białe



Uchwyty



transparentne, szare, czarne,
białe



Szczegółowa lista akcesoriów

AL12-COV-TR-PC-XXXX*	klosz transparentny PC	AL12-GLS2-AB-EC-O	zaślepka czarna z otworem
AL12-COV-FR-PC-XXXX	klosz szroniony PC	AL12-GLS2-AB-EC	10 kpl czarnych zaślepek**
AL12-COV-OP-PC-XXXX	klosz opal PC	AL12-GLS2-AB-EC-O	50 kpl czarnych zaślepek**
AL12-COV-ML-PC-XXXX	klosz mleczny PC	AL12-GLS-MB01-p	uchwyt transparentny
AL12-COV-BL-PC-XXXX	klosz czarny PC	AL12-GLS-MB01-p-SET10	10kpl. transp. uchwytów***
AL12-COV-TR-PVC-XXXX	klosz transparentny PVC	AL12-GLS-MB01-p-SET50	50kpl. transp. uchwytów***
AL12-COV-ML-PVC-XXXX	klosz mleczny PVC	AL12-GLS-MB01-AS	uchwyt szary
AL12-GLS2-AS-EC	zaślepka szara	AL12-GLS-MB01-AS-SET10	10kpl szarych uchwytów***
AL12-GLS2-AS-EC-O	zaślepka szara z otworem	AL12-GLS-MB01-AS-SET50	50kpl. szarych uchwytów***
AL12-GLS2-AS-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**	AL12-GLS-MB01-LW	uchwyt biały
AL12-GLS2-AS-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**	AL12-GLS-MB01-LW-SET10	10kpl. białych uchwytów***
AL12-GLS2-LW-EC	zaślepka biała	AL12-GLS-MB01-LW-SET50	50kpl. białych uchwytów***
AL12-GLS2-LW-EC-O	zaślepka biała z otworem	AL12-GLS-MB01-AB	uchwyt czarny
AL12-GLS2-LW-EC-SET10	10kpl białych zaślepek**	AL12-GLS-MB01-AB-SET10	10kpl. czarnych uchwytów***
AL12-GLS2-LW-EC-O-SET50	50kpl białych zaślepek**	AL12-GLS-MB01-AB-SET50	50kpl. czarnych uchwytów***
AL12-GLS2-AB-EC	zaślepka czarna		

* **1000** - 1m, **2020** - 2,02m, ** 1kpl zaślepki zawiera: 1x zaślepka pełna, 1x zaślepka z otworem, *** 1kpl uchwytów zawiera: 1x uchwyt, 1x ✱