

8740 B VDE HF Klucz nasadowy wymienna Zyklop, izolowana, 3/8", do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania, 8 x 59 mm
Nowości i produkty z oferty specjalnej Jesień/Zima 2019/2020



EAN:	4013288210166	Wymiar:	160x120x23 mm
Numer części:	05004903001	Waga:	65 g
Numer artykułu:	8740 B VDE HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.
- Bardzo krótkie i kompaktowe końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit 3/8" do łatwej pracy nawet w bardzo wąskich przestrzeniach
- Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji złożonej z żółtej wewnętrznej i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
- Izolacja z tworzywa sztucznego chroni powierzchnie przed uszkodzeniem

Końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Podwyższony poziom bezpieczeństwa dzięki wewnętrznej żółtej warstwie izolacji, która staje się widoczna w przypadku ewentualnego uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy VDE. Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8740_b_vde_hf.html

Wera - 8740 B VDE HF
05004903001 - 4013288210166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zwiększone bezpieczeństwo



Klucze nasadowe i przedłużki Zyklop dla elektryków zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji złożonej z wewnętrznej warstwy w kolorze żółtym i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej.

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
	mm	mm	mm	mm
05004900001	4.0	55.0	23.0	9.0
05004901001	5.0	55.0	23.0	9.0
05004902001	6.0	55.0	23.0	9.0
05004903001	8.0	59.0	23.0	13.0

Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8740_b_vde_hf.html

Wera - 8740 B VDE HF
 05004903001 - 4013288210166

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de