



Qoltec SWITCH Przełącznik sieciowy 5 x port RJ45 | 100Mbps | LAN

Kod produktu: 52245

Przełącznik sieciowy SWITCH to wydajne urządzenie sieciowe, które zapewnia stabilne i szybkie połączenia. Posiada 5 portów RJ45, umożliwiających podłączenie urządzeń w sieci lokalnej. Maksymalna odległość transmisji sygnału wynosi 150 metrów, co sprawia, że nadaje się do rozległych instalacji sieciowych.

ODKRYJ PEŁEN POTENCJAŁ SWOJEGO SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO



Stabilna i szybka sieć lokalna

Jeśli szukasz niezawodnego i wydajnego urządzenia sieciowego, które zapewni Ci stabilne i szybkie połączenie oraz płynną transmisję danych to nasz switch marki Qoltec jest idealnym wyborem. Dzięki innowacyjnej technologii i solidnej konstrukcji, **nasze urządzenie gwarantuje stabilne i płynne przekazywanie sygnału z jednego źródła do aż czterech urządzeń jednocześnie**. Ta funkcjonalność pozwala na wyjątkowe poszerzenie możliwości użytkowania i wykorzystania systemu multimedialnego, **bez potrzeby dodatkowych skomplikowanych rozwiązań czy kosztownych inwestycji** w dodatkowe urządzenia. Teraz możesz cieszyć się ulubionymi filmami, gramy wideo czy prezentacjami na kilku odbiornikach jednocześnie.

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ SIECI Z PRZEŁĄCZNIKIEM QOLTEC




Zasięg do 150m, pełny duplex, 5 portów RJ45 z automatycznym krosowaniem i ochroną przed zakłóceniami

Odkryj nowe możliwości dzięki urządzeniu Qoltec, który oferuje:

- Odległość sygnału do 150m,
- Wyposażony w 5 portów RJ45, każdy port posiada funkcję automatycznego krosowania sekwencji linii,
- Obsługuje prędkości 10Mbps z przepustowością 14,880 pakietów na sekundę oraz 100Mbps z przepustowością 148,000 pakietów na sekundę zapewniając płynną wymianę danych,
- Umożliwia skuteczną wymianę danych w trybie pełnego duplexu zgodnego ze standardem IEEE802.3X, kontrola przepływu danych w półduplexie,
- Obsługa do 1024 adresów MAC,
- Ekranowane 8-pinowe porty chronią przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a efektywny system odprowadzania ciepła pozwala na stabilną pracę przy dużym obciążeniu,
- Diody LED informują o statusie pracy, ułatwiając monitorowanie urządzenia

ROZBUDUJ SWOJE MOŻLIWOŚCI MULTIMEDIALNE

PLUG AND PLAY



Prosta i szybka instalacja urządzenia

Nasze urządzenie oferuje błyskawiczną i bezproblemową instalację, dzięki technologii Plug & Play, która nie wymaga dodatkowej konfiguracji i specjalistycznej wiedzy technicznej. Wystarczy wykonać zaledwie kilka prostych kroków. Po pierwsze, podłącz urządzenia do odpowiednich portów RJ45 używając odpowiednich kabli sieciowych a następnie podłącz jeden z portów do routera lub modemu dostępowego. Upewnij się, że diody LED na przełączniku wskazują aktywność na portach.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. **Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Max. przepustowość	1.2Gbps
Max. prędkość transmisji	100Mbps
Interfejs	RJ45
Zasilanie	5-12V / 0.6A
Zastosowanie	Komunikacja, Internet, Router, Serwer
Informacje dodatkowe	Długość kabla : 0.65m
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-10 C ~ 55
Wymiary (G/D x Sz x W)	55 x 85 x 20 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Przełącznik sieciowy switch 1 x Zasilacz 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	65
Szerokość opakowania [mm]	90
Wysokość opakowania [mm]	65
Waga netto [kg]	0.113
Waga brutto [kg]	0.128
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522456