

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, Manșoane anti-îndoire pentru protecție cablurilor



Beneficii

Manșon alternativ anti- răsucire

Domeniul de utilizare

Presetupe SKINDICHT® cu manșon anti încovoiere pentru protecție împotriva torsiunii

Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanșare tronconic pentru presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Class-Description: Adaptoare pentru cabluri

Culoare:

Negru

Material:

CR

Gama de temperatură:

-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**LAPP GROUP**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SKINDICHT® SNR

Articol nr.	Mărime PG extern / intern	Diametrul maxim al cablului (mm)	Diametrul minim al cablului (mm)
SKINDICHT® SNR			
52001970	7/ 5.0	5	3,5
52001980	9/ 7.0	7	5,5
52001990	11/ 7.0	7	5,5
52002000	11/ 9.0	9	7,5
52002010	13.5/ 9.0	9	7,5
52002020	13.5/ 11.0	11	9
52002030	13.5/ 13.0	13	11
52002040	16/ 13.0	13	11,5
52002050	16/ 15.0	15	13
52002060	21/ 15.0	15	13,5
52002070	21/ 17.0	17	15
52002080	21/ 19.0	19	17
52002090	21/ 20.0	20	18
52002100	29/ 20.0	20	18
52002110	29/ 23.0	23	21
52002120	29/ 25.0	25	23
52002130	36/ 26.0	26	23
52002140	36/ 30.0	30	27
52002150	36/ 33.0	33	30
52002160	36/ 35.0	35	32
52002170	42/ 35.0	35	32
52002180	42/ 38.0	38	35
52002190	42/ 40.0	40	36
52002200	48/ 40.0	40	36
52002210	48/ 44.0	44	40

Ultima actualizare (15.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16