



Espositore TREDUX per punto vendita

Espositore TREDUX

Con la gamma TREDUX HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: TREDUX offre una gamma completa di guaine a parete sottile, media e spessa, pretagliate in spezzoni da 1 metro. Tutte le guaine sono etichettate con un codice a barre EAN e debitamente confezionate in scatole da esposizione e possono essere selezionate singolarmente per un utilizzo occasionale di quantità ridotte. Con il pratico espositore in metallo è un prodotto che si presenta in maniera ottimale. La tabella di seguito è un suggerimento per la composizione dell'espositore TREDUX.

Caratteristiche del prodotto

- Una gamma completa di guaine termorestringenti a parete sottile, media e spessa in un unico espositore
- Tutti le guaine possono essere vendute in spezzoni da 1 metro singolarmente o in unica soluzione
- Si può prelevare una singola guaina permettendo un acquisto mirato alle necessità
- Stock ottimizzato in base all'utilizzo del contenuto dell'espositore
- Disponibile con supporto per le brochure per gli utenti finali



Espositore TREDUX.



Per maggiori informazioni

ARTICOLO	Contenuto (pz)	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
Espositore TREDUX								
TREDUX-Display	-	-	-	-	1 pz	Blu (BU)	-	319-30000
TREDUX a parete sottile								
TREDUX-1.5/0.5	1	1,5	0,5	0,50	20 pz	Nero (BK)	30-32	319-00150
TREDUX-3/1	1	3,0	1,0	0,60	20 pz	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	319-00307
TREDUX-6/2	1	6,0	2,0	0,70	15 pz	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	319-00607
TREDUX-12/4	1	12,0	4,0	0,85	10 pz	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	319-01207
TREDUX-24/8	1	24,0	8,0	1,20	5 pz	Nero (BK)	30-32	319-02400
TREDUX-3/1	2	3,0	1,0	0,60	20 pz	Nero (BK)	30-32	319-00300
TREDUX-6/2	2	6,0	2,0	0,70	15 pz	Nero (BK)	30-32	319-00600
TREDUX-12/4	4	12,0	4,0	0,85	10 pz	Nero (BK)	30-32	319-01200
TREDUX MA47 a parete media - con adesivo interno								
TREDUX-MA47-19/6	1	19,0	6,0	2,50	10 pz	Nero (BK)	30-32	323-50190
TREDUX-MA47-40/12	1	40,0	12,0	2,50	4 pz	Nero (BK)	-	323-50400
TREDUX-MA47-30/8	2	30,0	8,0	2,50	6 pz	Nero (BK)	30-32	323-50300
TREDUX HA47 parete spessa - con adesivo interno								
TREDUX-HA47-19/6	1	19,0	6,0	2,70	10 pz	Nero (BK)	30-32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	1	33,0	8,0	3,20	5 pz	Nero (BK)	30-32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	1	45,0	12,0	4,10	4 pz	Nero (BK)	-	321-50450

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.