



Zasilacz do Toshiba | 90W | 19V | 4.9A | 5.5*2.5 | +kabel zasilający

Kod produktu: 50076

Zasilacz sieciowy do laptopa Toshiba

Moc: 90W

Napięcie: 19V / 4.9A

Wtyczka: 5.5*2.5

W zestawie kabel zasilający

ZASILACZ DO LAPTOPA

Nowoczesny, o wysokiej sprawności, dedykowany zasilacz sieciowy Qoltec do laptopów Toshiba. Idealnie sprawdzi się w domu oraz w pracy, jako zasilacz główny lub zapasowy. Wyposażony w zaawansowane technologie (zabezpieczenia) przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe przeciwzwarceniowe i termiczne, jest bezpieczny w użytkowaniu. Cechuje się niskim zużyciem energii i wysoką wydajnością. W zestawie kabel zasilający oraz rzepek którym można regulować długość kabla zasilacza Qoltec.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy. W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem notebookspareparts.pl

DANE TECHNICZNE

KOLOR	Czarny
PRZEZNACZENIE	Toshiba
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	AC 220V - 240V
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 - 60Hz
MOC	90 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	19 V
NATĘŻENIE WYJŚCIOWE	3.16 A, 3.37 A, 3.42 A, 3.95 A, 4.2 A, 4.22 A, 4.74 A, 4.9 A
WTYCZKA	5.5*2.5
WYMIARY	130 x 55 x 28 mm
WAGA	244 g

KOD ORYGINALNEGO ZASILACZA

DELTA ADP-90SB BB, AP14AD33 (PA3468E-1AC3), PA3468E-1AC3, PA-1750-09 (EXACT PART NUMBER), PA3467U-1ACA, PA3396U-1ACA, 325112-001, F5104A, DC895B, F4813A, 324816-001, 324816-002, 324816-003, 25112-001, 324815-001, 324815-002, SA70-3105, 6500175, 02K6699, 02K6753, 08K8204, 08K8205, 02K6657, 02K6673, 02K6661, 02K6555, 02K6749, 02K6756, 02K6677, 02K6665, PA3396U-1ACA, ACBEL API2AD03, ADP-65DB, LC-ADT01-003, LC.ADT01.003, LC-T2801-006, LC.T2801.006, LC.ADT01.001, AP.T3503.002, FMV-AC314, FPCAC33, CA01007-0920, CA01007-0890, CP145081-01, FMV-AC314, FPCAC33, FPCAC33AP, PA3032U-1ACA, PA3097U-1ACA, PA3165U-1ACA, 20217-1038, LSE9901A2070, ADP-65DB, LSE9802B2060, PA-1600-05, PA-1750-01, CQPS1200, AC-C10, ADP-75FB, F1377A, F4814A, F1781A, F1454A, 309241-001, 308745-001, 310925-001, 298239-001, 222113-001, 198713-001, 180676-001, 177626-001, 247051-001, 247050-001, 246437-002, 246437-001, 196345-B22, PA-1600-06D1, F9710, SA80T-3115, 6500097, 6500723, 6500714, GREAT QUALITY PA-1600-06, 11J8627, 02K6900, OP-520-75601, API-7629, US-ACII, D-AC, PA3165U-1ACA, A3097U-1ACA, PA3032U-1ACA, PA3395U-1BRS, PA3421U-1BRS, VSACC24666, TPC-PCA-002, SDH-ADPT-001, PA-1500-01, 91.47T28.001, VPRN-AC100, WINBOOK ADP-60DB, SA70-3105, OP-520-73701, PC-VP-WP36, OP-520-75601, OP-520-63001, OP-520-67501, OP-520-69002, OP-520-70001, OP-520-7001, OP-52073701

ZABEZPIECZENIA

Przeciwprzepięciowe
Przeciwprzeciążeniowe
Przeciwzwarceniowe
Termiczne

AKCESORIA

Rzep do porządkowania kabla
Kabel zasilający

GWARANCJA

24 miesiące

KONFIGURATOR

notebookspareparts.pl

KOD EAN

5901878500768