

# Koncentrator USB 10 Gbps USB Type-C™ z 2 x USB Typ-A i 2 x USB Type-C™ z kablem połączeniowym o długości 35 cm

## Opis

Ten hub USB firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Type-C™ do komputera osobistego lub laptopa. Ma dwa złącza USB Typ-A oraz dwa złącza USB Type-C™. Można podłączać różne urządzenia USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itd.

## Obs?uguje USB 10 Gbps

Prędkość przesyłu do poziomu można osiągnąć 10 Gbps

## Wytrwa?y ma?y pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



## Numer artykułu 64230

EAN: 4043619642304

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
  - 2 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
  - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
- Chipset: Genesys Logic GL3590
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Plug & Play
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor: szary
- Długość kabla bez złączem: ok. 35 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 103 x 30 x 11 mm

## Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ lub bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub

- Urządzenie z wolnym portem USB4™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 4

---

## Zawartość opakowania

- Hub USB
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|                                |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja :                      | Plug & Play                                                                                                                                                           |
| Obsługiwany system operacyjny: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11<br>Mac OS 12.4 oder höher<br>Linux Kernel 5.15 or above |

## Interfejs

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski  |
| Złącze 2: | 2 x USB 10 Gbps Typ-A żeński       |
| Złącze 3: | 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński |

## Właściwości techniczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Chipset:                    | Genesys Logic GL3590 |
| Szybkość transmisji danych: | 10 Gbps              |

## Właściwości fizyczne

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Długość:                   | 103 mm |
| Szerokość:                 | 30 mm  |
| Wysokość:                  | 11 mm  |
| Kolor:                     | szary  |
| Długość kabla bez złączem: | 35 cm  |

## Manufacturer information

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ulica        | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy | 14167             |
| Miasto       | Berlin            |
| Kraj         | Deutschland       |
| Email        | info@delock.de    |

Strona internetowa [www.delock.de](http://www.delock.de)