



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwyty GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Danych wyrobów


Informacje podstawowe		Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	
Trzonek	GU10 [GU10]	270 lm	
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Cykł załączania	50000X	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Dane techniczne	3.5-35W	Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Dane techniczne oświetlenia		Prąd lampy (Nom)	30 mA
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Równoważna moc w watach	35 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Strumień świetlny (Nom)	300 lm	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	300 lm	Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Światłość (Nom)	650 cd	Napięcie (Nom)	220-240 V
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Temperatura	
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77.14 lm/W	Funkcja ściemniania	brak
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Energooszczędny produkt	tak
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak

CorePro LEDspot MV

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869656332800
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696563328

Kod zamówienia	56332800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001220302
Waga netto (szt.)	0.038 kg

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne

