



Qoltec Ładowarka sieciowa 90W | 20.3V | 4.5A | USB typ C

Kod produktu: 51741

Ładowarka sieciowa marki Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać ją w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenia. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii. Prezentowany model posiada: wbudowany kabel USB typ C.

UWAGA! Pamiętaj o dopasowaniu napięcia i wtyczki.

W związku z aktualizacją informacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania ładowarek sieciowych Qoltec, należy pobrać on-line aktualną instrukcję obsługi. Link poniżej: [instrukcja obsługi](#)

Instrukcję obsługi w formie papierowej wyślemy pod wskazany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym 507-064-327 lub mailowym info@ntec.pl

WYBIERZ NIEZAWODNE ZASILANIE



Ładowarka sieciowa marki Qoltec o mocy **90W**. Posiada wbudowany kabel z wtyczką **USB typ C**.

Cechą tego typu złącza jest uniwersalność i perspektywa szybkiego przesyłania danych. Może być stosowana jako ładowarka do wybranych modeli tabletów.

Ładowarka została wyprodukowana z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji.

Wykonana z dbałością o każdy szczegół. Lekka, a zarazem solidna konstrukcja gwarantuje wygodę i komfort użytkowania a uniwersalny czarny kolor i ultranowoczesny design wkomponuje się idealnie w twoje wnętrze.

WTYK USB TYP C



Wraz z ładowarką sieciową otrzymujesz kabel z wtykiem **USB typu C**, który oferuje:

- symetryczny wtyk, gwarantuje prawidłowe podłączenie urządzenia bez względu na obrócenie wtyczki,
- zwiększona prędkość transferu danych w porównaniu ze standardowym wtykiem USB 3.0.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO URZĄDZENIA



Ładowarka sieciowa Qoltec została wyprodukowana z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji.

Zbudowana z wysokiej jakości materiałów zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.

Dodatkowo posiada **ZABEZPIECZENIA** :

- przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- przed zwarcieniem w obwodzie zasilacza,
- chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każda z oferowanych przez nas ładowarek sieciowych objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	90 W
Napięcie wejściowe	220 – 240 V
Napięcie wyjściowe	5 V – 20.3 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Zakres napięć	5 V / 3 A 5.2 V / 2.4 A 9 V / 3 A 12 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 4.5 A 20.3 V / 4.3 A
Wtyczka	1 x USB typ C
Poziom efektywności	Level VI
Zastosowanie	Służy do szybkiego zasilania wszystkich urządzeń wykorzystujących port USB-C (smartfon, tablet, notebook, laptop oraz inne urządzenia mobilne)
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciovie Termiczne Przeciwprzeciążeniowe
Długość kabla	1.8 m
Wymiary	28 x 112 x 73 mm
Kolor	Czarny
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	240
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Waga netto [kg]	0.213
Waga brutto [kg]	0.272
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878517414