



Qoltec Zasilacz desktopowy 96W | 24V | 4A | 5.5*2.5 | +kabel zasilający

Kod produktu: 50794


Zasilacz desktopowy Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenie. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz desktopowy marki Qoltec, który pozwoli Ci na bezpieczne zasilanie urządzeń. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

WIELOBRANŻOWE ZASTOSOWANIE



Qoltec Zasilacz desktopowy przeznaczony jest do zasilania szerokiej gamy sprzętu elektronicznego takiego jak:

- monitory, routery, TV,
- zabawki,
- ładowarki akumulatorów do elektronarzędzi,
- drukarki, skanery, kasy fiskalne.

Doskonały wybór w miejscach, gdzie nie potrzebujemy zasilaczy o dużej mocy. Charakteryzuje się niewielkim rozmiarem oraz szybką i prostą instalacją poprzez podłączenie bezpośrednio do gniazdka sieciowego

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU



Nie daj się zatrzymać i wybierz produkt najwyższej jakości, wyposażony w nowoczesne technologie:-przeciwprzepięciową, to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,-przeciwprzecięniową, to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,-przeciwzwarciovą, to ochrona przed zwarcieniem w obwodzie zasilacza,-termiczną, to ochrona przed przeciążeniem lub złą cyrkulacją powietrza.

ZAUFAŁNIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy sieciowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Wtyczka	5.5 * 2.5 mm
Moc	96 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	24 V
Natężenie wyjściowe	4 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciovie Termiczne
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Długość kabla	1.15 m
Wymiary	170 x 67 x 40 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz desktopowy Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	240
Szerokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.3780
Waga brutto [kg]	0.4870
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878507941