



Qoltec Kabel Patchcord FTP | CAT6 | 2 x RJ-45 | 2m | High speed | Gold | Ekranowany

Kod produktu: 54537

Kabel Qoltec Patchcord FTP Cat.6 o długości 2m, zakończony dwoma połączanymi złączami typu RJ-45 w zalewanej osłonce. Używany do połączeń w sieciach Ethernet np. w biurach, centrach danych, czy nawet w domowych sieciach komputerowych. Umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 10 Gb/s. Kabel posiada dodatkowy ekran ochronny.

SZYBKA TRANSMISJA I STABILNE POŁĄCZENIE



Szybko przesyłaj dane z prędkością do 10 Gb/s

Kabel FTP CAT6 marki Qoltec o długości 2m ekranowany, zaprojektowany do obsługi prędkości transmisji danych na poziomie **do 10 Gigabitów na sekundę** w sieciach Ethernet. Odpowiedni do zastosowań wymagających wysokich prędkości transmisji danych, takich jak **przesyłanie plików, strumieniowanie wideo, wideokonferencje** wymagające dużej przepustowości w sieci. Szczególnie stosowany w sieciach teleinformatycznych, sieciach komputerowych, do przesyłania zasilania, do transmisji danych oraz w systemach monitoringu.


OSIĄGNIJ NOWY POZIOM EFEKTYWNOŚCI SIECIOWEJ



Osiem par skręconych przewodów, połączane końcówki osłonięte metalową osłoną

- Składa się z ośmiu skręconych par przewodów,
- Powłoka kabla wykonana z PVC,
- Każda para przewodów jest **pokryta warstwą izolacyjną**, która chroni przed zakłóceniami,
- **Ekranowany** - posiada dodatkowy ekran ochrony,
- Na obu końcach kabla znajdują się **złącza RJ-45** - standardowe złącze modułowe wyposażone w **8 pinów**,
- **Końcówki przewodów są połączone**, co zapewnia **lepsze przewodzenie sygnału**,
- Końce złączy RJ-45 są **osłonięte metalową osłoną**, która pomaga w ochronie końcówek przed uszkodzeniami mechanicznymi i **utrzymuje stabilne połączenie**,
- **Wysoka jakość** wykonania potwierdzona gwarancją.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Gwarancja Jakości - Twoje Bezpieczne Połączenie

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. **Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Ekranowany
Kategoria	CAT6
Klasa	FTP
Powłoka	PVC
Przekrój AWG	26AWG
Złącza	2 x RJ-45
Przepustowość	10Gb/s
Informacje dodatkowe	Poziłowane wtyki
Długość kabla	2m
Kolor	Niebieski
Opakowanie	Blister
Zawartość opakowania	1 x Kabel Patchcord FTP
Głębokość / Długość opakowania [mm]	246
Wysokość opakowania [mm]	10
Szerokość opakowania [mm]	205
Waga netto [kg]	0.080
Waga brutto [kg]	0.083
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878545370