



EAN: 4013288031907

Numer części: 05118008001

Numer artykułu: 2035 Micro

Wymiar: 177x13x13 mm

Waga: 13 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem

Trzpień: okrągły, niklowany na mat

Część robocza: czerniona, Black Point

Rękojeść: Kraftform Micro zabezpieczona przed staczaniem, z kołpakiem do szybkiego pokręcania, wielokomponentowa. System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: z oznaczeniem kolorystycznym profilów (żółty = płaski) i rozmiarów.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118008001 - 4013288031907

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkręтак Kraftform Micro wyposażony w specjalnie rozmieszczone trzy strefy doskonale spełnia te wymagania. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie tych zalet.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przeniesienie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

Strefa pokręcania




Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Obszary zastosowania



Niezastąpione dla elektroników, optyków, mechaników, precyzyjnych, jubilerów, serwisantów sprzętu komputerowego i modelarzy

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro
05118008001 - 4013288031907

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05117990001	0.16	0.8	40	97	2.0	1/32	1 9/16
05117991001	0.18	1.0	40	97	2.0	0.04	1 9/16
05117992001	0.20	1.2	40	97	2.0	0.05	1 9/16
05118002001	0.23	1.5	40	97	2.0	1/16	1 9/16
05118003001	0.23	1.5	60	97	2.0	1/16	2 3/8
05118000001	0.25	1.2	40	97	2.0	0.05	1 9/16
05117993001	0.30	1.8	40	97	2.0	0.07	1 9/16
05118004001	0.30	1.8	60	97	2.0	0.07	2 3/8
05118017001	0.30	2.0	50	97	2.0	0.07	2
05117997001	0.35	2.5	40	97	2.5	0.07	1 9/16
05118005001	0.40	2.0	40	97	2.5	5/64	1 9/16
05118006001	0.40	2.0	60	97	2.5	5/64	2 3/8
05118007001	0.40	2.0	100	97	2.5	5/64	4
05117994001	0.40	2.5	50	97	2.5	3/32	2
05118008001	0.40	2.5	80	97	2.5	3/32	3 1/8
05117995001	0.50	3.0	50	97	3.0	1/8	2
05118010001	0.50	3.0	80	97	3.0	1/8	3 1/8
05118012001	0.60	3.5	80	97	4.0	9/64	3 1/8
05118014001	0.80	4.0	80	97	4.0	5/32	3 1/8

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro
 05118008001 - 4013288031907

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de