



**EAN:** 4013288205643  
**Numer części:** 05130110001  
**Numer artykułu:** Click-Torque A 6 Set 1

**Wymiar:** 335x110x65 mm  
**Waga:** 1115 g  
**Kraj pochodzenia:** CZ  
**Numer taryfy celnej:** 82041200



- Łatwa regulacja i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą słyszalnej i wyczuwalnej blokady po osiągnięciu wartości na skali (pierwsze kliknięcie).
- bezpieczne dozowanie siły: po osiągnięciu ustawionej wartości klucz dynamometryczny uruchamia się w słyszalny i wyczuwalny sposób (drugie kliknięcie)
- Dokładność pomiaru do  $\pm 4\%$  zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Adapter do kluczy nasadowych i przedłużka w zestawie
- Kompaktowe, wytrzymałe etui tekstylne chroni powierzchnie narażone na zarysowania

**Link**

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_a\\_6\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami. Klucz dynamometryczny Wera jest wzbogacony o szeroką gamę akcesoriów tworząc idealny zestaw dla każdego użytkownika. Zestaw zawiera: klucz dynamometryczny Click-Torque A 6 1/4" 2,5 – 25 Nm, 6 kluczy nasadowych 1/4", 11 bitów Hex-Plus do śrub z gniazdem sześciokątnym, rowkiem krzyżowym PH- i TORX® wraz z akcesoriami obejmującymi przedłużkę i adapter.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_a\\_6\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zawartość zestawu:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Click-Torque A 6</b><br>05075605001 1 x 1/4" x 2.5-25 Nm                                                                                                                                                                |  | <b>851/4 TZ PH</b><br>05059810001 1 x PH 2 x 50 mm                                                                                          |
|  | <b>867/4 Z TORX®</b><br>05060133001 1 x TX 15 x 50 mm<br>05060134001 1 x TX 20 x 50 mm<br>05060135001 1 x TX 25 x 50 mm<br>05060136001 1 x TX 27 x 50 mm<br>05060137001 1 x TX 30 x 50 mm<br>05060138001 1 x TX 40 x 50 mm |  | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>05059605001 1 x 3 x 50 mm<br>05059610001 1 x 4 x 50 mm<br>05059615001 1 x 5 x 50 mm<br>05059620001 1 x 6 x 50 mm |
|  | <b>870/1</b><br>05136000001 <sup>1)</sup> 1 x 1/4" x 25 mm<br><small>1) Z kulka; do kluczy nasadowych do montażu ręcznego</small>                                                                                          |  | <b>8794 SA</b><br>05003525001 1 x 1/4" x 75 mm                                                                                              |
|  | <b>8790 HMA</b><br>05003505001 1 x 6 x 23 mm<br>05003506001 1 x 7 x 23 mm<br>05003507001 1 x 8 x 23 mm<br>05003509001 1 x 10 x 23 mm<br>05003511001 1 x 12 x 23 mm<br>05003512001 1 x 13 x 23 mm                           |  | <b>K240</b><br>11990178 1 x 240 x 50 mm                                                                                                     |

### Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_a\\_6\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque



Klucz dynamometryczny Click Torque 1/4" z mechanizmem podwójnej sygnalizacji w zestawie.



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego też opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do końcówek wtykowych) połączenia śrubowego.

### Click-Torque A 6



Z czopem lub gniazdem wejściowym sześciokątnym 1/4".

### Dokładność



Dokładność pomiaru do  $\pm 4\%$  zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Łatwa obsługa i niezawodność




Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

### Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.

### Mechanizm wyzwalający



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.

### Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

### Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_a\\_6\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)