
SILVYN® FPS

SILVYN® FPS è un tubo di protezione ultraflessibile in PVC





SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K

Impermeabile

catena portacavi

Resistente alla corrosione

Vantaggi
Resistente alla deformazione
Comprimibile ed estensibile
Resistente a oli e acidi
A tenuta di liquidi
Resistente alla corrosione

Applicazione
Ingegneria meccanica
In catene portacavi (SILVYN® CHAIN)
Industria robotica
Applicazioni mobili
Per uso interno

Caratteristiche del prodotto
Privo di cadmio

Riferimenti normativi/approvazioni
UL file number E308201

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPS

Costruzione
Spirale in filo d'acciaio isolato in PVC
Guaina isolante in PVC morbido

Note
Matassa da 50 m su richiesta

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina plastica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio
Materiale:	PVC con filo di acciaio isolato
Campo di temperatura:	da -25°C a +80°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPS

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto a SILVYN® USK-M/US-M	Adatto a SILVYN® LKI-M/MSK-M	Adatto a SILVYN® USK/US/LKI/EE-K
SILVYN® FPS						
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61711630	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61711670	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61711750	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48
SILVYN® FPS 10M						
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61721710	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61721720	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61721740	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.