



Qoltec Zasilacz do HP 150W | 19.5V | 7.7A | 4.5*3.0+pin | +kabel zasilający

Kod produktu: 51735

Zasilacz sieciowy dedykowany do laptopa jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączony laptop. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.

W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem notebookspareparts.pl

NIEZAWODNE ŹRÓDŁO ENERGII GWARANTEM SATYSFAKCJI

Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec dedykowany do laptopów marki HP. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepelem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O TWOIM BEZPIECZEŃSTWIE

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniami: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciami: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- termiczną: chroni przed przeciążeniem lub nieprawidłową cyrkulacją powietrza.

DLA FANÓW GAMINGU

Modele laptopów dla graczy wyposażone są w nowoczesną technologię. Mocny procesor, wydajna karta graficzna potrzebują dużo mocy, która pozwoli na ich stabilne działanie. Gwarantuje im to odpowiedni zasilacz, który dba o prawidłową pracę wszystkich podzespołów. Dlatego też tak ważny jest odpowiedni dobór urządzenia, które pozwoli Ci cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami z gry.

DOPASOWANIE ZASILACZA – PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ

Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa **jest bardzo ważne**. Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad: Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC (W)**, **NAPIĘCIE (V)**, **NATĘŻENIE (A)**. Poniższe punkty rozwiją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:

1. **MOC (W)** – liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy**. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się nagrzewał.

2. **NATĘŻENIE (A)** – tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.

3. **NAPIĘCIE (V)** – liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V**.

Ostatnią i równie **istotną kwestią** jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, **konieczne jest, by była identyczna z oryginałem**. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną wtyczki. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie **pomiar**, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiążującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	HP/Compaq
Wtyczka	4.5 * 3.0 mm + pin
Moc	150 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	19.5 V
Natężenie wyjściowe	7.7 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Sprawność energetyczna	Level VI
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarceniowe Termiczne
Zastosowanie	Laptop
Uwagi	Zasilacz sieciowy przeznaczony do konkretnego modelu laptopa. Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Konfigurator	notebookspareparts.pl
Długość kabla	1.65 m
Wymiary	35 x 65 x 152 mm
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Zasilacz sieciowy Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla Karta gwarancyjna
Waga netto [kg]	0.443
Waga brutto [kg]	0.502
Gwarancja	36 miesięcy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	240
Kod EAN	5901878517353