



EAN:	4013288216908	Wymiar:	210x50x27 mm
Numer części:	05020103001	Waga:	239 g
Numer artykułu:	6004 Joker M	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Nastawny klucz Joker 6004 obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
- Automatyczne i bezstopniowe zaciskanie szczęk na śrubach i nakrętkach sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu śruby lub nakrętki podczas pracy
- Szybkie i płynne dokręcanie bez konieczności zdejmowania klucza dzięki mechanizmowi zapadkowemu
- Kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki rozmieszczeniu pryzm w szczękach klucza

Wielu użytkowników poszukuje uniwersalnego narzędzia do wykonywania połączeń śrubowych o jak najszerszym zakresie zastosowania. Jedno narzędzie dla wielu wymiarów metrycznych i calowych, które automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów śrub, umożliwiając bezpieczne osadzenie narzędzia, nie uszkadzając części i zapewniając dużą prędkość pracy. Bezstopniowo regulowane i równolegle prowadzone szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce sześciokątnej lub śrubie. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne wkręcanie bez przerywania. Dzięki zastosowaniu pryzm można uzyskać kąt pracy wynoszący zaledwie 30°. Konstrukcja jednoramienna w połączeniu z mechanizmem zapadkowym i pryzmami umożliwia pracę nawet w wąskich przestrzeniach. Klucz Joker 6004 z mechanizmem regulacji jest uniwersalnym narzędziem do wykonywania połączeń śrubowych. Samonastawny. Umożliwiający pewny chwyt. Z mechanizmem zapadkowym.



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_6004_joker_m.html

Wera - 6004 Joker M
05020103001 - 4013288216908

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


6004 Joker Samonastawny klucz płaski, regulowany klucz płaski

Joker 6004: Automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja



Klucz płaski Joker 6004 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo zaciskającym się szczękom prowadzonym równolegle. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy mocowaniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 6004: Praca bez ryzyka uszkodzenia śruby czy nakrętki




Gładkie, równoległe szczęki Jokera 6004 zapobiegają zaokrągleniu łba nakrętki lub śruby pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez kandy nakrętki lub śruby.

Joker 6004: Mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę



Mechanizm zapadkowy w szczęcie zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez odkładania narzędzia.

Joker 6004: Mniejszy kąt pracy



Pryzmy w szczękach klucza umożliwiają uzyskanie kąta pracy wynoszącego jedynie 30°.

Joker 6004: Praktyczny otwór do powieszenia



Dzięki otworowi do powieszenia klucz Joker można umieścić na ścianie warsztatowej

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_6004_joker_m.html

Wera - 6004 Joker M
05020103001 - 4013288216908

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de