



|                        |               |                             |             |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288120342 | <b>Wymiar:</b>              | 96x44x20 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05003554001   | <b>Waga:</b>                | 34 g        |
| <b>Numer artykułu:</b> | 8790 HMB      | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | TW          |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82042000    |

- Klucz nasadowy Zyklop 3/8"
- Do montażu manualnego i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych)
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
- Z rowkiem
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Klucz nasadowy (ISO 2725-część 3) do mocowania ręcznego oraz maszynowego. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z zabezpieczającym pierścieniem wewnętrznym. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo.


**Link**

[https://products.wera.de/pl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_hmb.html](https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html)

Wera - 8790 HMB  
05003554001 - 4013288120342

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**System wyszukiwania narzędzi  
Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

**Klucze nasadowe ręczne i maszynowe**



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_hmb.html](https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html)

Wera - 8790 HMB  
05003554001 - 4013288120342

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05003551001        | blau         | 6.0                                                                               |                                                                                   | 29.0                                                                              | 10.5                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003552001        | gelb         | 7.0                                                                               |                                                                                   | 29.0                                                                              | 11.0                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003553001        | leuchtpink   | 8.0                                                                               |                                                                                   | 29.0                                                                              | 12.2                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| <b>05003554001</b> | <b>gruen</b> | <b>9.0</b>                                                                        |                                                                                   | <b>29.0</b>                                                                       | <b>13.5</b>                                                                         | <b>18.0</b>                                                                         | <b>12.0</b>                                                                         |
| 05003555001        | leuchtgelb   | 10.0                                                                              |                                                                                   | 29.0                                                                              | 14.5                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003556001        | cyan         | 11.0                                                                              |                                                                                   | 29.0                                                                              | 16.0                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003557001        | schwarz      | 12.0                                                                              |                                                                                   | 29.0                                                                              | 17.0                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003558001        | tuerkis      | 13.0                                                                              |                                                                                   | 29.0                                                                              | 18.5                                                                                | 20.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003559001        | pink         | 14.0                                                                              |                                                                                   | 29.0                                                                              | 19.5                                                                                | 22.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003560001        | weiss        | 15.0                                                                              |                                                                                   | 29.0                                                                              | 21.0                                                                                | 24.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003561001        | violett      | 16.0                                                                              |                                                                                   | 30.0                                                                              | 22.0                                                                                | 24.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003562001        | rot          | 17.0                                                                              |                                                                                   | 30.0                                                                              | 23.5                                                                                | 24.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003563001        | leuchtgruen  | 18.0                                                                              |                                                                                   | 30.0                                                                              | 24.5                                                                                | 24.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003564001        | blau         | 19.0                                                                              |                                                                                   | 30.0                                                                              | 26.0                                                                                | 24.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003565001        |              | 20.0                                                                              |                                                                                   | 30.0                                                                              | 28.0                                                                                | 25.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003566001        |              | 21.0                                                                              |                                                                                   | 30.0                                                                              | 28.0                                                                                | 25.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003567001        |              | 22.0                                                                              |                                                                                   | 30.0                                                                              | 32.0                                                                                | 25.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003568001        |              | 24.0                                                                              |                                                                                   | 32.0                                                                              | 32.0                                                                                | 25.0                                                                                | 20.0                                                                                |
| 05003569001        | leuchtgelb   |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 29.0                                                                              | 11.0                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003570001        | blau         |                                                                                   | 5/16"                                                                             | 29.0                                                                              | 12.2                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003571001        | leuchtgruen  |                                                                                   | 11/32"                                                                            | 29.0                                                                              | 13.5                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003572001        | rot          |                                                                                   | 3/8"                                                                              | 29.0                                                                              | 14.5                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003573001        | violett      |                                                                                   | 7/16"                                                                             | 29.0                                                                              | 16.0                                                                                | 18.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003574001        | tuerkis      |                                                                                   | 1/2"                                                                              | 29.0                                                                              | 18.5                                                                                | 20.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003575001        | pink         |                                                                                   | 9/16"                                                                             | 29.0                                                                              | 19.5                                                                                | 22.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003576001        | schwarz      |                                                                                   | 5/8"                                                                              | 30.0                                                                              | 22.0                                                                                | 24.0                                                                                | 12.0                                                                                |
| 05003577001        | cyan         |                                                                                   | 11/16"                                                                            | 30.0                                                                              | 23.0                                                                                | 24.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003578001        | gelb         |                                                                                   | 3/4"                                                                              | 30.0                                                                              | 26.0                                                                                | 24.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003579001        |              |                                                                                   | 13/16"                                                                            | 30.0                                                                              | 28.0                                                                                | 25.0                                                                                | 18.0                                                                                |
| 05003580001        |              |                                                                                   | 7/8"                                                                              | 30.0                                                                              | 32.0                                                                                | 25.0                                                                                | 18.0                                                                                |

## Link

[https://products.wera.de/pl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_hmb.html](https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html)

Wera - 8790 HMB  
 05003554001 - 4013288120342

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de