



EAN:	4013288107121	Wymiar:	25x7x6 mm
Numer części:	05135141001	Waga:	5 g
Numer artykułu:	867/1 TORX®	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX®
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Pasuje do Bosch, Fein, Holz-Her, Leclercx, Metabo

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem TORX®. Ekstra twarde. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link
https://products.wera.de/pl/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®
05135141001 - 4013288107121

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05135140001	TX 1	25	1	1.5
05135141001	TX 2	25	1	1.5
05135142001	TX 3	25	1	2.0
05135143001	TX 4	25	1	2.0
05066492001	TX 5	25	1	3.0
05066493001	TX 6	25	1	3.0
05066494001	TX 7	25	1	3.0
05066495001	TX 8	25	1	3.0
05066496001	TX 9	25	1	3.0
05066485001	TX 10	25	1	4.0
05066486001	TX 15	25	1	4.0
05066487001	TX 20	25	1	5.0
05066488001	TX 25	25	1	5.0
05066489001	TX 27	25	1	6.0
05066490001	TX 30	25	1	6.0
05066491001	TX 40	25	1	-
05066325001	TX 45	35	1 3/8	8.0
05066330001	TX 50	35	1 3/8	9.0
05066335001	TX 55	35	1 3/8	12.0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®

05135141001 - 4013288107121

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de