SAVIO

BS-031

GŁOŚNIK BLUETOOTH STEREO



2x5W
POWER

SD / AUX MODE

TWS FUNCTION

STEREO SOUND

5.1
BLUETOOTH

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wersja Bluetooth:	5.1 + EDR + BR + BLE
Moc wyjściowa:	2 x 5 W
Zasięg Bluetooth:	10 m
Impedancja:	4 Ω
Typ baterii:	Li-ion 3.7 V 3600 mAh
Napięcie pracy:	5 V
SNR:	≥ 90 dB
Maks. głośność:	≥ 95 dB
Pasmo przenoszenia:	50 Hz – 18 kHz
Maks. obsługiwana pojemność karty SD:	32 GB
Zakres częstotliwości:	Bluetooth 2402 MHz – 2480 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w której pracuje urządzenie radiowe:	4 dBm e.i.r.p.
Obsługa funkcji TWS:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Czas pracy:	8.5 godz.
Czas ładowania:	5 godz.
Standard wodoszczelności IPX:	IPX5
Wymiary:	90×90×188 mm
Waga:	700 g



Bezprzewodowy głośnik Bluetooth BS-031 jest idealnym towarzyszem zarówno podczas imprezy domowej, jak i w plenerze. Wysoki standard wodoszczelności IPX5 chroni go przed zachlapaniem oraz zalaniem. Zaawansowana technologia Bluetooth w wersji 5.1 gwarantuje stabilne połączenie, płynne odtwarzanie muzyki oraz pozwala przenosić głośnik nawet na odległość do 10 m od źródła dźwięku. Głośnik można połączyć również przewodowo za pomocą kabla ze złączem AUX 3.5 mm, które jest kompatybilne z większością analogowych urządzeń lub skorzystać z wbudowanego wejścia na kartę pamięci. Dodatkowo model BS-031 posiada praktyczne funkcje: automatycznego oszczędzania baterii i wyłączania się podczas gdy nie korzysta się z niego przez dłuższy czas, oraz technologię TWS umożliwiającą podłączenie dwóch głośników jednocześnie, dzięki czemu możemy cieszyć się jeszcze lepszą jakością przestrzennego dźwięku. Głośnik BS-031 to nie tylko efektowny dźwięk o znakomitej jakości, ale również nowoczesny i stylowy design, który wyróżnia go na tle innych głośników Bluetooth dostępnych na rynku.

MODEL: BS-031

EAN: 5901986047636

Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszow, Poland
www.savio.net.pl