



EAN: 4013288169624
Numer części: 05059293001
Numer artykułu: KK 60 Torque

Wymiar: 180x150x55 mm
Waga: 568 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82079030



- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Do montażu manualnego i maszynowego
- Praktyczne etui pomaga utrzymać porządek wśród narzędzi

Etui z końcówkami 89 mm. Wkrętak dynamometryczny 7441 z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform do pracy bez uczucia zmęczenia. Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Zestaw 17-częściowy. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na kontrolę momentu obrotowego podczas dokręcania. Rękojeść dynamometryczna 7441, nastawna w zakresie 1,2-3,0 Nm. Regulacja skokowa co 0,10 Nm. Łatwe ustawienie momentu obrotowego bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń. 16 końcówek 89 mm. W praktycznym etui do przejrzystego przechowywania.

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:



7400

05074701001 1 x art. no. 7441 x 1/4 x 1.2-3.0 Nm



851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



855/4 Z PZ

05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® BO

05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
05060054001 1 x TX 30 x 89 mm



800/4 Z


05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus

05059630001 1 x 3 x 89 mm
05059631001 1 x 4 x 89 mm
05059632001 1 x 5 x 89 mm
05059633001 1 x 6 x 89 mm

System rękojeści i wymiennych trzpieni



Wiele połączeń, zarówno podczas montażu, jak i prac serwisowych, wymaga ściśle określonego momentu obrotowego, aby zapewnić bezpieczne dokręcenie elementów złącznych i/lub zapobiec uszkodzeniu śruby bądź montowanego elementu. Nastawne wkręta dynamometryczne firmy Wera to najlepsze narzędzia do takich zastosowań: zakres wartości momentu obrotowego od 0,3 Nm do 8,8 Nm, dwa typy rękojeści, dokładność $\pm 6\%$, szybka wymiana grotów i końcówek dzięki gniazdu z systemem Rapidaptor.



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor



Łatwe ręczne ustawianieżądanego momentu obrotowego. Dokładność $\pm 6\%$ zgodnie z normą EN ISO 6789. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciużądanego momentu obrotowego.

Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej



Zestawy składające się z rękojeści Kraftform, uchwyty z mechanizmem szybko mocującym oraz grotów przeznaczone są zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Przechowywanie i transport



Narzędzia zawsze pod ręką. Przechowywanie i transport w wytrzymałym etui na pasek.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de