

DIGITUS Obudowa zewnętrznego HDD DIGITUS 3.5, IDE na USB 2.0

DA-71050

EAN 4016032297949



Obudowa zewnętrzna 3,5, USB 2.0 IDE dla HDD SATA 3,5, z zasilaczem 12V/2A Konstrukcja Digitus, Chipset:M110B

Obudowa zewnętrznego HDD DIGITUS stwarza możliwość użycia posiadanego zwykłego HDD w nowoczesnej i kompaktowej obudowie. Jej łatwa w użyciu konstrukcja pozwala na szybką instalację HDD 3.5 IDE i skorzystanie z wszelkich zalet napędu zewnętrznego. Wystarczy otworzyć obudowę i wetknąć posiadany HDD, bez potrzeby użycia śrub. Ponadto kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest naprawdę wygodny w przenoszeniu ulubionych danych i dostępu do nich poprzez prosty kabel USB 2.0 dołączony do posiadanego PC.

Łatwa instalacja, konstrukcja bez śrub

- Konstrukcja bez śrub, łatwy montaż twardego dysku
- Obraz współczesny reprezentuje błyszcząca polerowana powierzchnia
- Odpowiedni dla standardowego dysku twardego IDE 3.5

- Pojemność: do 2 TB
- Zgodny ze specyfikacją USB 2.0
- Obsługuje prędkości transmisji do 480Mbps
- Wskaźniki LED: Zasilanie (czerwony), dostęp (niebieski)
- Obsługa funkcji „hot plugging” oraz „Plug&Play”
- Wymiary: 19,6 cm x 11,1cm x 3,5 (dł. x szer. x wys.)
- Obsługuje systemy Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Linux, MAC OS 10.6 i wersje wyższe oraz Android od wersji 3.1

Lieferumfang

- Obudowa zewnętrznego HDD 3.5
- Zasilacz 12V/2A
- Kabel przyłączeniowy USB 2.0
- QIG (krótka instrukcja instalacji)
- CD z podręcznikiem produktu (Wielojęzyczne podręczniki użytkownika)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	7,30	53,00	32,00	28,00	47.488,00
Innen-VPE	1	0,73	26,00	15,00	11,00	4.290,00
Einzel-VPE	1	0,73	26,00	15,00	11,00	4.290,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	20,00	12,00	3,50	840,00

USB 2.0



Weitere Anwendungsbilder:

