



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwyty E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5-40W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94.00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Prąd lampy (Nom)	48 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	matowana (FR)


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

CorePro LEDbulb

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869657779000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840
EAN/UPC - Produkt	8718696577790
Kod zamówienia	57779000

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001234602
Waga netto (szt.)	0.076 kg

Rysunki techniczne



Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 4000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Dane fotometryczne

