



Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-SC-E20**



Kod produktu	AK-SC-E20
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	1000 V DC
Maksymalne natężenie prądu	250 A
Rezystancja złącza	0.5 mΩ
Maksymalna moc	250 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP54
Wtyczka #1	Złącze męskie GB/T (20234.2-2015)
Wtyczka #2	Złącze żeńskie CCS Combo 2 (IEC 62196-3)
Platerowane wtyczki	Srebro
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Opakowanie	Karton
Wymiary produktu (L x W x H)	290 x 170 x 80 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	390 x 230 x 115 mm
Waga netto	1.8 kg
Waga brutto	2.8 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750542
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Adapter Akyga® AK-SC-E20 to profesjonalne rozwiązanie dla kierowców samochodów elektrycznych **ze złączem GB/T**, którzy chcą korzystać z europejskich stacji ładowania prądem stałym (DC) **ze złączem CCS2**. To idealny wybór dla właścicieli pojazdów importowanych z Chin, którzy potrzebują wydajnej i kompatybilnej przejściówki do ładowania w Europie.

Wygodne ładowanie chińskich EV z gniazdem GB/T

Adapter CCS2 / GB/T pozwala na **wygodne ładowanie samochodów** elektrycznych z chińskim standardem złącza DC na europejskich stacjach szybkiego ładowania **CCS typu 2**. Dzięki temu właściciele pojazdów takich marek jak BYD, NIO czy Xpeng mogą cieszyć się szybkim i bezpiecznym ładowaniem bez konieczności szukania dedykowanych stacji GB/T.

Gotowy na szybkie ładowanie do 1000 V

Przejściówka obsługuje **ładowanie prądem stałym** o napięciu **do 1000 V** i natężeniu **do 250 A**, co przekłada się na krótszy czas ładowania i większy komfort użytkowania. Adapter GBT zapewnia stabilne i wydajne połączenie pomiędzy ładowarką CCS2 a gniazdem GB/T w pojeździe, bez ryzyka przegrzania czy utraty mocy.

Niezawodna konstrukcja, pełna kompatybilność

Adapter GB/T Akyga® AK-SC-E20 został zaprojektowany z myślą o trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i codzienną eksploatację w różnorodnych środowiskach. Wyposażono go w **zintegrowany układ sterujący** zasilany przez wbudowaną baterię, którą można ładować za pomocą ładowarki USB-C. Dzięki temu adapter gwarantuje pełną kompatybilność i niezawodność podczas każdej sesji ładowania.

Adapter GBT — idealny partner w podróży po Europie

Dzięki adapterowi Akyga® AK-SC-E20 nie musisz się martwić o dostępność odpowiedniego standardu ładowania w trasie. Wystarczy, że podłączysz przejściówkę do stacji CCS2, a następnie do swojego pojazdu z GB/T – reszta przebiega automatycznie i bezproblemowo. To praktyczne rozwiązanie dla każdego użytkownika chińskiego EV w Europie.

Kompatybilny z pojazdami elektrycznymi marek:

- BYD Tang / Han / Dolphin / Seal
- XPeng G3 / P5 / P7
- NIO ES6 / ES8 / ET7
- GAC Aion V / S
- Geely Geometry A / C
- ORA Good Cat / Black Cat
- Seres SF5
- oraz innych modeli z gniazdem GB/T DC