



**EAN:** 4013288194039

**Numer części:** 05003752001

**Numer artykułu:** 8790 HMB HF

**Wymiar:** 96x44x26 mm

**Waga:** 66 g

**Kraj pochodzenia:** CZ

**Numer taryfy celnej:** 82042000

- Klucz nasadowy do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana
- Z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu

Klucz nasadowy Zyklop 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiający wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_hmb\\_hf.html](https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_hf.html)

Wera - 8790 HMB HF  
05003752001 - 4013288194039

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"

Klucz nasadowy z funkcją przytrzymywania do śrub sześciokątnych



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą dwóch kulek zamocowanych na sprężynie oraz trwale elastycznej, wytrzymałej koszulki termokurczliwej, która jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez kołnierz stalowy. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link

[https://products.wera.de/pl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_hmb\\_hf.html](https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_hf.html)

Wera - 8790 HMB HF  
05003752001 - 4013288194039

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                    | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05003740001        | blau               | 6.0                                                                               | 29.0                                                                              | 10.5                                                                               | 17.5                                                                                | 6.5                                                                                 |
| 05003741001        | gelb               | 7.0                                                                               | 29.0                                                                              | 11.2                                                                               | 17.5                                                                                | 6.5                                                                                 |
| 05003742001        | leuchtpink         | 8.0                                                                               | 29.0                                                                              | 12.2                                                                               | 17.5                                                                                | 6.5                                                                                 |
| 05003743001        | gruen              | 9.0                                                                               | 29.0                                                                              | 13.7                                                                               | 17.5                                                                                | 6.5                                                                                 |
| 05003744001        | leuchtgelb         | 10.0                                                                              | 29.0                                                                              | 15.0                                                                               | 17.5                                                                                | 8.0                                                                                 |
| 05003745001        | cyan               | 11.0                                                                              | 29.0                                                                              | 16.2                                                                               | 17.5                                                                                | 9.5                                                                                 |
| 05003746001        | schwarz            | 12.0                                                                              | 29.0                                                                              | 17.0                                                                               | 17.5                                                                                | 9.5                                                                                 |
| 05003747001        | tuerkis            | 13.0                                                                              | 29.0                                                                              | 18.4                                                                               | 19.5                                                                                | 9.5                                                                                 |
| 05003748001        | pink               | 14.0                                                                              | 29.0                                                                              | 19.5                                                                               | 21.5                                                                                | 12.5                                                                                |
| 05003749001        | weiss              | 15.0                                                                              | 29.0                                                                              | 21.0                                                                               | 23.5                                                                                | 12.5                                                                                |
| 05003750001        | violett            | 16.0                                                                              | 29.0                                                                              | 22.2                                                                               | 23.5                                                                                | 12.5                                                                                |
| 05003751001        | rot                | 17.0                                                                              | 29.0                                                                              | 24.0                                                                               | 23.5                                                                                | 12.5                                                                                |
| <b>05003752001</b> | <b>leuchtgruen</b> | <b>18.0</b>                                                                       | <b>29.0</b>                                                                       | <b>24.5</b>                                                                        | <b>23.5</b>                                                                         | <b>12.5</b>                                                                         |
| 05003753001        | blau               | 19.0                                                                              | 29.0                                                                              | 26.0                                                                               | 23.5                                                                                | 12.5                                                                                |

## Link

[https://products.wera.de/pl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_hmb\\_hf.html](https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_hf.html)

Wera - 8790 HMB HF  
 05003752001 - 4013288194039

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de