



Qoltec Ładowarka sieciowa 63W | 5-20V | 1.5-3A | USB typ C PD | USB QC 3.0 | Czarna

Kod produktu: 51716

Ładowarka sieciowa marki Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać ją w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenia. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii. Prezentowany model posiada: wejście USB typ C Power Delivery + USB QC 3.0
UWAGA! Pamiętaj o dopasowaniu napięcia i wtyczki.

W związku z aktualizacją informacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania ładowarek sieciowych Qoltec, należy pobrać on-line aktualną instrukcję obsługi. Link poniżej:
[instrukcja obsługi](#)

Instrukcję obsługi w formie papierowej wyślemy pod wskazany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym 507-064-327 lub mailowym info@ntec.pl

CZYM JEST TECHNOLOGIA POWER DELIVERY I QUICK CHARGE?



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA ŁADOWANIA

Ładowarka marki Qoltec została wyposażona w najnowocześniejszą technologię **POWER DELIVERY**, która dostosuje się do podłączonego sprzętu, precyzyjnie ustawiając maksymalne napięcie i natężenie wymaganego prądu. Technologia **POWER DELIVERY** wykorzystuje złącze USB-C. Posiada wbudowane gniazdo **USB QC 3.0** oraz **USB typ C PD**. Jest niezwykle uniwersalna osiągając moc **63W** zabezpiecza mniej wymagające urządzenia dzięki czemu bez obaw można stosować ją do wielu urządzeń różnego formatu.

Możesz wygodnie korzystać w domu, w pracy lub w podróży i zasilać smartfon, tablet i inne urządzenia mobilne.

Dodatkowym atutem ładowarki jest technologia **QUALCOMM QUICK CHARGE**. To niezwykle przydatna funkcja, która pozwala na znaczne skrócenie czasu ładowania w porównaniu ze standardową ładowarką. Ładowarka dostosowuje parametry do potrzeb urządzenia by dostarczyć jak największą moc w jak najkrótszym czasie.

WTYK USB TYP C



Technologia **POWER DELIVERY** wykorzystuje złącze **USB-C**. **USB typu C** oferuje:

- symetryczny wtyk, gwarantuje prawidłowe podłączenie urządzenia bez względu na obrócenie wtyczki,
- zwiększoną prędkość transferu danych w porównaniu ze standardowym wtykiem USB 3.0.

KOMFORT UŻYTKOWANIA KLUCZEM DO WSPÓLNEJ SATYSFAKCJI



Ultraszybka ładowarka z pewnością spełni oczekiwania każdego, kto ceni sobie wygodę i oszczędność czasu. Dzięki niewielkiej i lekkiej obudowie możesz zawsze mieć ją przy sobie. Zbudowana z wysokiej jakości materiałów zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania. Ładowarka sieciowa marki Qoltec została wyprodukowana z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji.

Zastosowane w niej technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność. Lekka, a zarazem solidna konstrukcja gwarantuje wygodę i komfort użytkowania a ultranowoczesny design wkomponuje się idealnie w twoje wnętrze.

ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE Z MYŚLĄ O TWOIM BEZPIECZEŃSTWIE

Zbudowana z wysokiej jakości materiałów zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.

Dodatkowo posiada **ZABEZPIECZENIA** :

- przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- przed zwarcieniem w obwodzie zasilacza,
- chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każda z oferowanych przez nas ładowarek sieciowych objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj	Sieciowa
Moc	63 W
Napięcie wejściowe	220 – 240 V
Napięcie wyjściowe	5 V – 20 V
Natężenie wyjściowe	1.5 A – 3 A
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Zakres napięć	USB typ C PD (45 W) : 5 V / 3 A 9 V / 3 A 12 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 2.25 A USB typ A QC 3.0 (18 W max) : 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A
Wtyczka	USB typ C PD + USB typ A QC 3.0
Zastosowanie	Tablet, smartfon i inne urządzenia mobilne.
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarceniowe Termiczne
Wymiary	90 x 60 x 30 mm
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Ładowarka sieciowa
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Waga netto [kg]	0.1150
Waga brutto [kg]	0.1420
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878517162