

950 SPKL Multicolour Klucz trzpieniowy długi z kulką, calowy, 7/32" x 172 mm

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288182555	Wymiar:	172x31x8 mm
Numer części:	05022635001	Waga:	61 g
Numer artykułu:	950 SPKL inch	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82041100			

- Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Nakładka z tworzywa sztucznego dla wygodnego chwytu w warunkach niskich temperatur
- Długie ramię z końcówką sferyczną
- BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność

Klucze trzpieniowe Wera z zabezpieczającą palce nakładką z tworzywa sztucznego do calowych śrub z gniazdem sześciokątnym. Ergonomiczna rękojeść gwarantująca wygodny chwyt również przy niskich temperaturach. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Kulka umieszczona na długim ramieniu umożliwia łatwą pracę trudno w dostępnych przestrzeniach montażowych. Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser wyróżnia się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością. Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.



Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html

Wera - 950 SPKL inch
05022635001 - 4013288182555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym

Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego



Odrzuciliśmy klasyczne klucze trzpieniowe, gdyż zbyt często powodują odkształcenie gniazda śruby, wskutek czego śruby nie można już odkręcić, a klucz wyslizguje się z gniazda. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku w gnieździe śruby. Efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.



Okrągłe klucze trzpieniowe lepiej leżą w dłoni, pozwalając na długotrwałą i bezbolesną pracę. Nakładka z tworzywa sztucznego zapewnia dodatkowo wygodny uchwyt dla dłoni, w szczególności przy niskich temperaturach. Wyraźne oznaczenie na nakładce ułatwia odnalezienie narzędzia.

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html

Wera - 950 SPKL inch
05022635001 - 4013288182555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym

System wyszukiwania narzędzi
Take it easy

System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	inch	mm	mm	inch	inch
05022630001	5/64	101	16	4	5/8
05022631001	3/32	112	19	4 7/16	3/4
05022632001	1/8	123	21	4 7/8	27/32
05022633001	5/32	137	24	5 3/8	1
05022634001	3/16	154	27	6 1/16	1 1/16
05022635001	7/32	172	31	6 3/4	1 1/4
05022636001	1/4	185	34	7 1/4	1 5/16
05022637001	5/16	195	37	7 11/16	1 7/16
05022638001	3/8	224	42	9	1 11/16

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html

Wera - 950 SPKL inch
 05022635001 - 4013288182555

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de