



EAN:	4013288194008	Wymiar:	96x44x24 mm
Numer części:	05003749001	Waga:	63 g
Numer artykułu:	8790 HMB HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucz nasadowy do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana
- Z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu

Klucz nasadowy Zyklop 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiającą wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003749001 - 4013288194008

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"

Klucz nasadowy z funkcją przytrzymywania do śrub sześciokątnych



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą dwóch kulek zamocowanych na sprężynie oraz trwale elastycznej, wytrzymałej koszulki termokurczliwej, która jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez kołnierz stalowy. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003749001 - 4013288194008

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003740001	blau	6.0	29.0	10.5	17.5	6.5
05003741001	gelb	7.0	29.0	11.2	17.5	6.5
05003742001	leuchtpink	8.0	29.0	12.2	17.5	6.5
05003743001	gruen	9.0	29.0	13.7	17.5	6.5
05003744001	leuchtgelb	10.0	29.0	15.0	17.5	8.0
05003745001	cyan	11.0	29.0	16.2	17.5	9.5
05003746001	schwarz	12.0	29.0	17.0	17.5	9.5
05003747001	tuerkis	13.0	29.0	18.4	19.5	9.5
05003748001	pink	14.0	29.0	19.5	21.5	12.5
05003749001	weiss	15.0	29.0	21.0	23.5	12.5
05003750001	violett	16.0	29.0	22.2	23.5	12.5
05003751001	rot	17.0	29.0	24.0	23.5	12.5
05003752001	leuchtgruen	18.0	29.0	24.5	23.5	12.5
05003753001	blau	19.0	29.0	26.0	23.5	12.5

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
 05003749001 - 4013288194008

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de