


Oznaczenie	M9 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7, nieekranowany, THT, IP67, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M9 IP67 seria 712
Numer zamówienia	09 0423 90 07


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

09 0423 90 07

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe męskie

Wersja

Złącze męskie proste

System blokady złączy

śruba

Obtrysk na kablu

THT

Stopień ochrony

IP67

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	M9 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7, nieekranowany, THT, IP67, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M9 IP67 seria 712
Numer zamówienia	09 0423 90 07

Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	6.00
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał


Materiał korpusu styków	PA (UL94V-0)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	2d9a794b-1085-4b7d-84fc-af5073b9f3d3

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569


Oznaczenie	M9 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7, nieekranowany, THT, IP67, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M9 IP67 seria 712
Numer zamówienia	09 0423 90 07

Próbka montażowa



Oznaczenie	M9 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7, nieekranowany, THT, IP67, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M9 IP67 seria 712
Numer zamówienia	09 0423 90 07

Opis elementu



Oznaczenie	M9 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7, nieekranowany, THT, IP67, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M9 IP67 seria 712
Numer zamówienia	09 0423 90 07

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".